

enfriador montaje en techo Potencia frigorífica 1550 W AC 230V  
RAL7035 401x 415x 567 mm (An x Al x P) Circuito interno IP54  
Circuito externo IP34

La versión	
Nombre comercial del producto	SIVACON
Designación del producto	Refrigerador
Tipo de producto	Montaje en techo
Tipo de regulación de temperatura	Termostato electrónico
Tipo de refrigerador para armario eléctrico	Aire/aire
Datos técnicos generales	
Nivel de potencia sonora ponderado A / máx.	65 dB
Presión de empleo / máxima admisible	25 bar
Temperatura	
<ul style="list-style-type: none"> <li>del circuito de refrigeración interno</li> </ul>	20 ... 46 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>del circuito de refrigeración externo / mín.</li> </ul>	20 °C
Tipo de corriente / de la tensión de empleo	AC
Tensión de empleo	
<ul style="list-style-type: none"> <li>con AC / con 50 Hz / valor asignado / máx.</li> </ul>	230 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>con AC / con 60 Hz / valor asignado / máx.</li> </ul>	230 V
Electricidad	
Intensidad de arranque	18 A
Circuito principal	
Intensidad de empleo	
<ul style="list-style-type: none"> <li>del cartucho fusibles / valor asignado</li> </ul>	8 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>para motor / valor nominal máximo</li> </ul>	4,5 A
Apariencia	
Código de color RAL	RAL 7035
Detalles del producto	
Componente del producto	
<ul style="list-style-type: none"> <li>calefacción</li> </ul>	No
<ul style="list-style-type: none"> <li>termóstato</li> </ul>	Sí
Conexiones	
Tipo de conexión eléctrica	Conector 4 polos
Diseño Mecánico	
Altura	415 mm

Anchura	401 mm
Profundidad	567 mm
Lugar de montaje	montaje en techo
Peso neto	44 kg
Material	acero
Temperatura / del circuito de refrigeración externo	20 ... 55 °C

## Certificados

Designaciones de referencia

- según EN 61346-2
- según IEC 81346-2:2009

E

E

General Product Approval

Declaration of Conformity



## Más información

**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema de pedido online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=8MR6423-5DE15>

**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/8MR6423-5DE15>

**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MR6423-5DE15](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR6423-5DE15)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>