

enfriador Instalación en puerta o lateral Potencia frigorífica 3850 W
AC 400V RAL7035 500x 1270x 336 mm (An x Al x P) Circuito interno
IP54 Circuito externo IP34



Figura similar

La versión	
Nombre comercial del producto	SIVACON
Designación del producto	Refrigerador
Tipo de producto	Estructura lateral para puerta
Tipo de regulación de temperatura	Termostato electrónico
Tipo de refrigerador para armario eléctrico	Aire/aire
Datos técnicos generales	
Nivel de potencia sonora ponderado A / máx.	70 dB
Presión de empleo / máxima admisible	25 bar
Temperatura	
• del circuito de refrigeración interno	20 ... 46 °C
• del circuito de refrigeración externo / mín.	20 °C
Tipo de corriente / de la tensión de empleo	AC
Tensión de empleo	
• con AC / con 50 Hz / valor asignado / máx.	400 V
• con AC / con 60 Hz / valor asignado / máx.	400 V

Electricidad

Intensidad de arranque 35,2 A

Circuito principal

Intensidad de empleo

- del cartucho fusibles / valor asignado 16 A
- para motor / valor nominal máximo 9,5 A

Apariencia

Código de color RAL RAL 7035

Detalles del producto

Componente del producto

- calefacción No
- termóstato Sí

Conexiones

Tipo de conexión eléctrica Conector 4 polos

Diseño Mecánico

Altura	1 270 mm
Anchura	500 mm
Profundidad	336 mm
Lugar de montaje	Superficie, empotrado completo
Peso neto	82 kg
Material	acero
Temperatura / del circuito de refrigeración externo	20 ... 50 °C

Certificados

Designaciones de referencia

- según EN 61346-2 E
- según IEC 81346-2:2009 E

General Product Approval

Declaration of Conformity



Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=8MR6440-5EG40>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/8MR6440-5EG40>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR6440-5EG40

CAx-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>