

enfriador Instalación en puerta o lateral Potencia frigorífica 5800 W
AC 400V RAL7035 600x 2000x 380 mm (An x Al x P) Circuito interno
IP54 Circuito externo IP34



La versión	
Nombre comercial del producto	SIVACON
Designación del producto	Refrigerador
Tipo de producto	Estructura lateral para puerta
Tipo de regulación de temperatura	Termostato electrónico
Tipo de refrigerador para armario eléctrico	Aire/aire
Datos técnicos generales	
Nivel de potencia sonora ponderado A / máx.	72 dB
Presión de empleo / máxima admisible	27 bar
Temperatura	
<ul style="list-style-type: none"> del circuito de refrigeración interno 	20 ... 46 °C
<ul style="list-style-type: none"> del circuito de refrigeración externo / mín. 	20 °C
Tipo de corriente / de la tensión de empleo	AC
Tensión de empleo	
<ul style="list-style-type: none"> con AC / con 50 Hz / valor asignado / máx. 	400 V
Electricidad	
Intensidad de arranque	21,7 A
Circuito principal	

Intensidad de empleo	
<ul style="list-style-type: none"> • del cartucho fusibles / valor asignado 	8 A
<ul style="list-style-type: none"> • para motor / valor nominal máximo 	5,9 A

Apariencia

Código de color RAL	RAL 7035
---------------------	----------

Detalles del producto

Componente del producto	
<ul style="list-style-type: none"> • calefacción 	No
<ul style="list-style-type: none"> • termostato 	Sí

Conexiones

Tipo de conexión eléctrica	Cable L = 3 m
----------------------------	---------------

Diseño Mecánico

Altura	2 000 mm
Anchura	600 mm
Profundidad	380 mm
Lugar de montaje	Superficie, empotrado completo
Peso neto	150 kg
Material	acero
Temperatura / del circuito de refrigeración externo	20 ... 50 °C

Certificados

Designaciones de referencia	
<ul style="list-style-type: none"> • según EN 61346-2 	E
<ul style="list-style-type: none"> • según IEC 81346-2:2009 	E

General Product Approval	Declaration of Conformity
---------------------------------	----------------------------------



Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=8MR6440-5EG60>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/8MR6440-5EG60>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR6440-5EG60

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

