

Datos de pedido

6SE6400-2FA00-6AD0



Figura similar

Número de pedido del cliente :

Nº. de pedido Siemens :

Número de oferta :

Nota :

Nº. de item :

Número de envío :

Proyecto :

Datos asignados

Entrada

Número de fases	3 AC
Tensión de red	200 ... 480 V

Salida

Intensidad asignada	6,0 A
---------------------	-------

Datos mecánicos

Dimensiones

Anchura	73,0 mm
Altura	200,0 mm
Profundidad	43,5 mm
Grado de protección	IP20 / UL open type
Peso neto	0,5 kg

Conexiones

Lado de la red

Tipo	borne de tornillo
Sección de conector	1,0 ... 2,5 mm ²

Lado de carga

Tipo	Pigtail
Longitud del cable	0,46 m

Conexión PE

Tipo	Espárrago M4
------	--------------

Normas

Conformidad con normas	CE / UL
------------------------	---------