

bobina de apertura por tensión AC 110-480V para automático magnetotérmico según UL 489



La versión

Nombre comercial del producto	SETRON
Designación del producto	Disparador de apertura (shunt)
Tipo de producto	adosable
Vida útil eléctrica (ciclos de maniobra) / típico	12 000

La tensión de alimentación

Tensión de empleo	
• valor asignado	480 V
Grado de protección IP	IP20

Detalles del producto

Ampliación del producto	Disparador de apertura (shunt)
-------------------------	--------------------------------

Número

Número de interruptores de señal de fallo	0
Número de contactos NC	0
Número de contactos NA	0
Número de contactos conmutados	0

Conexiones

Sección de conductor conectable	0,5 ... 2,5 mm ²
Par de apriete / con bornes de tornillo	0,8 N·m
Tipo de secciones de conductor conectables / con cables AWG	24 ... 12

Diseño Mecánico

Altura	110 mm
Anchura	18 mm
Profundidad	70 mm
Peso neto	117 g

Certificados

General Product Approval

Declaration of Conformity



Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5ST3030-0HG>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5ST3030-0HG>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3030-0HG

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

