

Accionamiento a distancia básico 30 V AC/ 48 V DC, 1,5 mód. Para int. aut., interruptor diferencial, interruptor dif./aut. hasta 3P, interruptor ON/OFF



La versión

Nombre comercial del producto	SENTRON
Tipo de display / LED	No
Tipo de producto	adosable
Vida útil eléctrica (ciclos de maniobra) / típico	10 000

La tensión de alimentación

Tensión de empleo	
<ul style="list-style-type: none"> • valor asignado 	24 V
<ul style="list-style-type: none"> • con AC / valor asignado / mín. 	12 V
<ul style="list-style-type: none"> • con AC / valor asignado / máx. 	30 V
<ul style="list-style-type: none"> • con DC / valor asignado / mín. 	12 V
<ul style="list-style-type: none"> • con DC / valor asignado / máx. 	48 V
Grado de protección IP	IP20

Disipación

Pérdidas [V•A]	
<ul style="list-style-type: none"> • en standby 	1 W

Detalles del producto

Equipamiento del producto / enclavamiento	No
Componente del producto	
<ul style="list-style-type: none"> • bloque de señalización de fallo 	No
<ul style="list-style-type: none"> • interruptor auxiliar 	No
Ampliación del producto	Accionamiento a distancia

Número

Número de interruptores de señal de fallo	0
Número de reinicios a distancia / por minuto	2
Número de contactos NC	0
Número de contactos NA	0
Número de contactos conmutados	0

Conexiones

Longitud del cable	
<ul style="list-style-type: none"> • en el circuito de mando 	1 500 m
Sección de conductor conectable	0,5 ... 1,5 mm ²
Par de apriete / con bornes de tornillo	0,2 ... 0,25 N·m
Tipo de secciones de conductor conectables / con cables AWG	14 ... 30

Diseño Mecánico

Altura	90 mm
Anchura	27 mm
Profundidad	70 mm
Peso neto	151 g
<ul style="list-style-type: none"> • durante el funcionamiento 	-25 ... +45 °C
<ul style="list-style-type: none"> • durante el almacenamiento 	-40 ... +55 °C

Certificados

Declaration of Conformity	other
----------------------------------	--------------



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5ST3053>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5ST3053>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3053

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>



