

Accionamiento a distancia power 230 V AC/ 2 mód. Para int. aut., interruptor diferencial bloques diferenciales, interruptor dif./aut interruptor ON/OFF



La versión

Nombre comercial del producto	SENTRON
Tipo de display / LED	Sí
Tipo de producto	adosable
Vida útil eléctrica (ciclos de maniobra) / típico	10 000

La tensión de alimentación

Tensión de empleo	
<ul style="list-style-type: none"> • valor asignado 	230 V
<ul style="list-style-type: none"> • con AC / valor asignado / mín. 	177 V
<ul style="list-style-type: none"> • con AC / valor asignado / máx. 	270 V
Grado de protección IP	IP20

Disipación

Pérdidas [V•A]	
<ul style="list-style-type: none"> • en standby 	1 W

Detalles del producto

Equipamiento del producto / enclavamiento	Sí
Componente del producto	

• bloque de señalización de fallo	Sí
• interruptor auxiliar	Sí
Ampliación del producto	Accionamiento a distancia

Número	
Número de interruptores de señal de fallo	1
Número de reinicios a distancia / por minuto	2
Número de contactos NC	0
Número de contactos NA	0
Número de contactos conmutados	1

Conexiones	
Longitud del cable	
• en el circuito de mando	1 500 m
Sección de conductor conectable	0,5 ... 1,5 mm ²
Par de apriete / con bornes de tornillo	0,2 ... 0,25 N·m
Tipo de secciones de conductor conectables / con cables AWG	14 ... 30

Diseño Mecánico	
Altura	90 mm
Anchura	36 mm
Profundidad	70 mm
Peso neto	188 g
• durante el funcionamiento	-25 ... +45 °C
• durante el almacenamiento	-40 ... +55 °C

Certificados	
Declaration of Conformity	other



[Miscellaneous](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5ST3056>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5ST3056>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3056

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



