

SENTRON, cartucho fusible cilíndrico, 14 × 51 mm, 32 A, fund. gris,  
Un AC: 690 V



La versión	
Nombre comercial del producto	SENTRON
Designación del producto	Cartucho fusible cilíndrico

  

Datos técnicos generales	
Clase de servicio del cartucho fusible	gG
Tamaño del cartucho fusible	14 x 51 mm
Tipo de corriente	AC
Corriente / con AC / valor asignado	32 A
Tensión de alimentación / con DC	250 V
Tensión de empleo / valor asignado	690 V

  

Disipación	
Pérdidas [W] / con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo	3,5 W

  

Circuito principal	
Intensidad de empleo / valor nominal	32 A

  

Detalles del producto	
Componente del producto / percutor	No
Posición de montaje	discrecional, preferentemente vertical

Peso neto

22 g

## Certificados

Designaciones de referencia

- según EN 61346-2
- según IEC 81346-2:2009

F

F

Declaration of Conformity

Test Certificates



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

## Más información

**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema de pedido online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NW6112-1>

**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NW6112-1>

**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NW6112-1](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW6112-1)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

