

cartucho de fusibles NH, NH000, Entrada: 80 A, gG, Un AC: 400 V, indicador combinado, aislados orejetas



La versión	
Nombre comercial del producto	SETRON
Designación del producto	Cartucho fusible NH
Tipo de producto	con cuchillas de contacto
Tipo de indicador de fusión	Centro identificador de aviso
Tipo de contacto	anticorrosión, de aleación de plata
Tipo de cartucho fusible	Cartucho fusible NH
Datos técnicos generales	
Tamaño del sistema de fusibles / según EN 60269-1	NH000
Clase de servicio del cartucho fusible	gG
interruptor automático / tipo básico	3NA6
Tipo de montaje	orejetas aisladas
Tipo de corriente	AC
Corriente / con AC / valor asignado	80 A
Tensión de alimentación	
• con AC / valor asignado	400 V
Clase de protección	
Grado de protección IP	IP20, con los conductores conectados

Capacidad de conmutación	
Poder de corte, corriente	
<ul style="list-style-type: none"> según IEC 60947-2 / valor asignado 	120 kA

Disipación	
Pérdidas [W]	5,44 W
Pérdidas [W] / con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo	5,44 W

Electricidad	
corriente nominal In / IEC, DIN/VDE / a 40 grad. C	76 A

Diseño Mecánico	
Anchura	
<ul style="list-style-type: none"> de la caja 	21 mm
Posición de montaje	discrecional, preferentemente vertical
Peso neto	131 g

Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente	-5 ... +40 °C
<ul style="list-style-type: none"> durante el almacenamiento 	Humedad relativa 90% a 20°C
Categoría medioambiental	-20 a +50 con 95% de humedad relativa

Certificados	
Designaciones de referencia	
<ul style="list-style-type: none"> según EN 61346-2 	F
<ul style="list-style-type: none"> según IEC 81346-2:2009 	F

General Product Approval	Test Certificates	Shipping Approval	other



VDE

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)



GL

[Miscellaneous](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NA6824-4>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NA6824-4>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA6824-4

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



1

-F1



2