

SITOR cartucho fusible cilíndrico, 10x38 mm, 16 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V



La versión

Nombre comercial del producto	SETRON
Designación del producto	Cartucho fusible cilíndrico SITOR

Datos técnicos generales

Clase de servicio del cartucho fusible	gR
Tamaño del cartucho fusible	10 x 38 mm
Tipo de corriente	AC
Corriente / con AC / valor asignado	16 A
Tensión de alimentación / con DC	440 V
Tensión de empleo / valor asignado	690 V

Circuito principal

Intensidad de empleo / valor nominal	16 A
--------------------------------------	------

Detalles del producto

Componente del producto / percutor	No
Posición de montaje	discrecional, preferentemente vertical
Peso neto	10 g

Certificados

Designaciones de referencia

- según EN 61346-2
- según IEC 81346-2:2009

F

F

General Product Approval

[Miscellaneous](#)



UR

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NC1016-0MK>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NC1016-0MK>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC1016-0MK

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



