

Zócalo DIAZED DII 25 A AC DC 500V contacto de cabeza de tornillo/borne tipo estribo



La versión	
Nombre comercial del producto	SETRON
Designación del producto	Sistema de fusibles DIAZED
Tipo de base portafusible	Adaptador de ajuste
Datos técnicos generales	
Número de polos	1
Tamaño del sistema de fusibles / según EN 60269-1	DIII
La tensión de alimentación	
Corriente / con AC / valor asignado	25 A
Tensión de alimentación / con AC / valor asignado	500 V
Detalles del producto	
Componente del producto / Tapa	No
Diseño Mecánico	
Altura	70 mm
Anchura	38,4 mm
Profundidad	46,6 mm
Peso neto	99,56 g

Material / de la caja

porcelana

Certificados

Designaciones de referencia

- según EN 61346-2
- según IEC 81346-2:2009

F

F

General Product Approval

**Declaration of Con-
formity**

Test Certificates



KEMA



VDE



EG-Konf.

[Type Test
Certificates/Test Report](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5SF1005>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5SF1005>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SF1005

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



