

Zócalo de barra DIAZED SR60 3P, DII, 25A, 500V para barras colectoras de 5/10 mm versión de tornillo de ajuste



La versión	
Nombre comercial del producto	SETRON
Designación del producto	Sistema de fusibles DIAZED
Tipo de base portafusible	Adaptador de ajuste
Datos técnicos generales	
Número de polos	3
Tamaño del sistema de fusibles / según EN 60269-1	DII
La tensión de alimentación	
Corriente / con AC / valor asignado	25 A
Tensión de alimentación / con AC / valor asignado	500 V
Detalles del producto	
Componente del producto / Tapa	No
Diseño Mecánico	
Altura	200 mm
Anchura	70 mm
Profundidad	43,5 mm
Peso neto	295 g

Material / de la caja

otros

Certificados

Designaciones de referencia

- según EN 61346-2
- según IEC 81346-2:2009

F

F

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5SF6020>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5SF6020>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SF6020

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

