



Adaptador HDMI multipuerto USB 3.0 Type-C™



Manual
DA-70855

Introducción

El adaptador multipuerto HDMI USB Type-C™ con 3 puertos amplía su dispositivo USB-C™ con tres conexiones adicionales. Utilice el puerto VGA para conectar un televisor o monitor adicional a su ordenador portátil o para realizar una presentación con un proyector. La resolución máxima es UHD (4K/30 Hz). Asimismo, el adaptador dispone de un puerto USB 3.0 para conectar dispositivos USB externos. Además,

cumple con las especificaciones USB-BC 1.2 (carga de batería USB), por lo que es compatible con la carga de dispositivos móviles (5 V/1,5 A máx). Adicionalmente, cuenta con un puerto USB-C™ con funcionalidad Power Delivery (PD) 2.0 para poder alimentar su portátil mientras usa el adaptador. El adaptador multipuerto es adecuado para todos los sistemas operativos: Windows®, Mac®, Google Chrome®.

Características

- Chip: AG6310 + LDR6023SD
- Compatible con entrada USB-C, USB 3.0 y salida HDMI
- Compatible con HDMI 4Kx2K a 30 Hz, ancho de banda de 9 Gbps
- Compatible con transmisión USB 3.0 super speed (5 Gbps), USB 2.0 compatible con versiones anteriores
- Compatible con BC1.2, la potencia del puerto USB-A puede ser de hasta 7,5 W (5 V/1,5 A)
- El puerto USB 3.0 permite cargar y transmitir datos al dispositivo USB simultáneamente
- Soporte para cargar dispositivos compatibles con USB-C y suministrar alimentación para el adaptador al mismo tiempo
- El puerto hembra USB-C suministra alimentación de hasta 60 W (20 V/3 A)
- Múltiples interfaces USB-C compatibles con Plug and Play, intercambio en caliente, y fáciles de usar y llevar

Contenido del Paquete

- 1 unidad principal: Adaptador multipuerto HDMI USB Type-C™, 3 puertos
- 1 manual

Especificaciones

Conector de entrada/salida	
Entrada	USB-C macho x 1/USB-C hembra x 1
Salida	HDMI hembra x 1/USB-A hembra x 1
Resoluciones	
Resoluciones	Hasta 4Kx2K a 30 HZ
Físicas	
Peso	39 g
Tamaño Longitud x Ancho x Altura	Unidad principal: 75 x 47 x 15 mm Cable: 150 mm
Ambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 °C a +45 °C
Humedad de funcionamiento	10 % a 85 % HR (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	-10 °C a +70 °C
Humedad de almacenamiento	5 % a 90 % HR (sin condensación)
Fuente de alimentación	
Puerto USB 3.0	Hasta 7,5 W (5 V/1,5 A)
Puerto de carga USB-C hembra	Hasta 60 W (20 V/3 A)

Operación

1. Conecte el puerto macho USB-C de este producto a Macbook[®] o Chromebook[®]
2. Conecte la salida HDMI de este producto a la HDTV con un cable HDMI
3. Conecte la salida USB 3.0 de este producto a un dispositivo USB 3.0 / 2.0 con un cable USB
4. Conecte el puerto de carga USB-C, puede cargar mediante el ordenador central y permite que este producto funcione simultáneamente

Nota:

- 1. Al conectar el puerto USB-C macho del adaptador a Chromebook[®], el ratón a conectar en el puerto USB 3.0 no funcionará inmediatamente, tardará unos segundos. Este problema también sucede con otros adaptadores de type-c similares (también con el adaptador 3 en 1 original de Apple) al conectarlo al Chromebook[®].**
- 2. Al conectar y desconectar el adaptador PD, los dispositivos USB conectados se desconectarán con un destello y se volverán a conectar en unos segundos, por lo que para evitar una posible pérdida o corrupción de datos, evite desconectar el adaptador PD de la corriente durante la transferencia de datos**