



Adaptador VGA multipuerto USB3.0 Type-C™



Manual
DA-70854

Introducción

El adaptador multipuerto VGA USB Type-C™ de 3 puertos amplía su dispositivo USB-C™ con tres conexiones adicionales. Utilice el puerto VGA para conectar un monitor a su ordenador portátil o para realizar una presentación con un proyector. La resolución máxima es Full HD (1080p). Asimismo, el adaptador dispone de un puerto USB 3.0 para conectar dispositivos USB externos. Además, cumple con las especificaciones USB-BC 1.2 (carga de batería USB), por lo que es compatible con la

carga de dispositivos móviles (5 V/1,5 A máx). Adicionalmente, cuenta con un puerto USB-C™ con funcionalidad Power Delivery (PD) 2.0 para poder alimentar su portátil mientras usa el adaptador. El adaptador multipuerto es adecuado para todos los sistemas operativos: Windows®, Mac®, Google Chrome®.

Características

- Chip: AG6320 + LDR6023SD
- Compatible con entrada USB-C y salida VGA, USB 3.0
- Compatible con transmisión USB 3.0 super speed (5 Gbps), compatible con USB 2.0 y anteriores
- El puerto USB 3.0 permite cargar y transmitir datos al dispositivo USB simultáneamente
- Compatible con BC1.2, la potencia del puerto USB-A puede ser de hasta 7,5 W (5 V/1,5 A)
- Soporte por velocidad de datos de carril de 5,4 Gbps (HBR2), 2,7 Gbps (HBR) y 1,62 Gbps (RBR)
- Compatible con resoluciones VGA hasta 1920 x 1200 a 60 Hz
- Soporte para cargar dispositivos compatibles con USB-C y suministrar alimentación para el adaptador al mismo tiempo
- Las conexiones USB-C múltiples son compatibles con Plug and Play y cambio en caliente
- Fácil de usar y transportar

Contenido del Paquete

- 1 unidad principal: Adaptador multipuerto VGA USB Type-C™, 3 puertos
- 1 manual

Especificaciones

Conector de entrada/salida	
Entrada	1 USB-C macho 1 USB-C hembra
Salida	1 VGA hembra 1 USB 3.0 hembra

Resoluciones	
Resoluciones	Hasta 1920x1200
Físicas	
Peso	41 g
Tamaño (Longitud x Ancho x Profundidad)	Unidad principal: 75 x 47 x 15 mm Cable: 150 mm
Ambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 °C a +45 °C
Humedad de funcionamiento	10 % a 85 % HR (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	-10 °C a +70 °C
Humedad de almacenamiento	5 % a 90 % HR (sin condensación)
Fuente de alimentación	
Puerto USB 3.0	Hasta 7,5 W máx.
Puerto de carga USB-C hembra	Hasta 60 W máx.

Operación

1. Conecte el puerto USB-C macho de este producto al ordenador
2. Conecte la salida VGA de este producto a un TV HD con un cable VGA
3. Conecte la salida USB 3.0 de este producto a dispositivos USB 3.0 con un cable USB 3.0
4. Conecte el puerto de carga USB-C, puede cargar mediante el ordenador central y admite este adaptador para trabajar simultáneamente

Nota:

1. Al conectar el puerto USB-C macho del adaptador a Chromebook[®], el ratón a conectar en el puerto USB 3.0 no funcionará inmediatamente, tardará unos segundos. Este problema también sucede con otros adaptadores de type-c similares (también con el adaptador 3 en 1 original de Apple) al conectarlo al Chromebook[®].
2. Al conectar este producto a Chromebook[®], es posible que la señal de vídeo VGA no aparezca en la pantalla del monitor VGA con ciertas resoluciones
3. Al conectar y desconectar el adaptador PD, los dispositivos USB conectados se desconectarán con un destello y se volverán a conectar en unos segundos, por lo que para evitar una posible pérdida o corrupción de datos, evite desconectar el adaptador PD de la corriente durante la transferencia de datos