



Splitter HDMI de 2 puertos

4K@30Hz, alimentado por CA (corriente alterna), negro

Part No.: **207669**

Distribuya una señal individual de Ultra Alta Definición (UHD) a múltiples pantallas. El repartidor Manhattan 4K 2-Port HDMI con intensificador integrado transmite una señal de 4K HDMI de una única fuente UHD a hasta dos pantallas UHD.

Una solución flexible para muchas aplicaciones de audio/vídeo. Ideal para aplicaciones para ferias, aulas, videoconferencias y para comercios pequeños, el repartidor Manhattan 4K 2-Port cuenta con un intensificador (booster) integrado para una señal aún más fuerte. Además, es la solución ideal para repartir y distribuir una señal individual a diferentes pantallas HDMI de 4K cuando el equipo base esté guardado en un cuarto seguro u oficina. Los usuarios pueden organizar en cascada unidades múltiples en hasta tres niveles, con salidas HDMI de audio/vídeo a pantallas adicionales en las aplicaciones ampliamente distribuidas.

La mejor calidad y fácil instalación

La compatibilidad absoluta con HDMI, HDCP 1.4 y DVI 1.0 garantiza un rendimiento de alta calidad y fiabilidad del repartidor Manhattan 4K 2-Port HDMI. Conecte rápidamente todos los cables HDMI (no incluidos) y el adaptador AC y esta buenísima solución HDMI estará lista para usar: sin configuraciones complicadas del software o del hardware.

Features:

- Duplica una señal de audio/video digital de ultra alta definición (UHD) para hasta dos pantallas HDMI UHD
- Resolución 4K@30Hz, Video full 3D y Color Profundo (Deep Color)
- Admite amplificador de video con ancho de banda de hasta 340 MHz, 3.4 Gbps por canal (10.2 Gbps en total), para pantallas de 4Kx2K
- Admite Master Audio DTS-HD comprimido y sonido envolvente 7.1, así como Dolby TrueHD y audio de 8 canales LPCM sin comprimir
- Soporta Color Profundo de 48 Bits (12 bits por canal) y xvYCC (Color x.v)
- Soporta LPCM, DTS Digital, Audio Master DTS-HD y sonido Dolby True HD
- Compatible con HDCP
- Adaptador con instalación plug and play (conectar y usar); sin la necesidad de una configuración adicional o mandos de control

- Hasta tres splitters pueden ser conectados para soportar pantallas 4K
- Contactos en chapa de oro para conexiones libres de corrosión
- Trabaja con consolas de videojuegos Playstation y Xbox, reproductores Blu-ray, decodificadores, receptores satelitales y más
- Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- HDCP 1.4
- DVI 1.0
- CTS 1.4a
- CE
- FCC
- RoHS2

General

- Distancia de la fuente de origen al splitter: hasta 15 m
- Distancia del splitter al monitor: hasta 15 m
- Consumo eléctrico: 5 VCD; Adaptador AC, 0.9 m

Conectores

- Un conector HDMI hembra, de 19 pines (entrada)
- Dos conectores HDMI hembra, de 19 pines (salida)
- Un conector CC hembra, diámetro exterior 3.5 mm / diámetro interior 1.3 mm (entrada)

Entrada/salida de señal

- Señal de entrada de vídeo: 0.5 - 1.0 V p-p
- Entrada de señal DDC: 5 V p-p (TTL)
- Rango de enlace individual máximo: 3840x2160 at 30 Hz, 4096x2160 con una resolución de 24 Hz
- Vídeo de salida: HDCP 1.4, DVI 1.0
- Frecuencia: 3.4 Gb/s / 340 MHz

Resoluciones de vídeo

- DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K@30Hz

Características físicas

- Indicadores LED: conexión a la corriente y a los puertos
- Dimensiones: 75 x 49 x 16 mm
- Adaptador: 5 VCD / 1 A; 0.9 m
- Peso: 0.04 kg
- Chasis: plástico

Ambiente de operación

- Temperatura de operación: 0 - 40°
- Temperatura de almacenamiento: -20 -60°C

- Humedad (sin condensar): 0 – 96%

Contenido del empaque

- 4K Repartidor HDMI de 2 puertos
- Adaptador de alimentación AC
- Guía de instrucciones rápidas

