



Adaptador 2 en 1 Mini DisplayPort 4K

Mini DisplayPort Macho a HDMI/VGA Hembra, Pasivo, Negro

Part No.: **152709**

Conecta fácilmente una fuente Mini DisplayPort a un dispositivo HDMI o una pantalla VGA

El Adaptador Manhattan 2 en 1 Mini DisplayPort 4K ayuda a establecer una conexión rápida, sencilla y cómoda entre Mini DisplayPort con dispositivos HDMI 4K y monitores VGA 1080p. El adaptador es fácil y rápido de instalar y no requiere configuraciones complicadas. Ofrece una solución pasiva, compacta e integral que elimina cables, enredos y el desorden innecesario para mantener instalaciones y lugares de trabajo limpios y ordenados.

Features:

- Adaptador 2 -en- 1 convierte una señal Mini DisplayPort a señal HDMI 4K o señal VGA 1080p
- Entrega alta calidad de vídeo - ideal para usar una fuente Mini DP con una pantalla HDMI o VGA
- Soporta colores profundos, banda ancha 3 Gps aplicaciones y resoluciones a 1080p (1920 x 1200) para VGA o 4K (3840 x 2160p) para HDMI
- Permite a los monitores o pantallas configurar en modo extensión o modo espejo
- Configuración HDMI soporta UHD ultra alta definición, resolución de video hasta 4K@30Hz (3840 x 2160) y descomprime audio digital de 5.1 canales
- Configuración VGA soporta alta definición resolución de vídeo hasta 1080p (1920 x 1200); VGA no soporta audio
- Diseño integrado que simplifica las conexiones, elimina los enredos y el desorden del cable
- Garantía de por Vida

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- UL 20276
- DisplayPort v1.2
- FCC
- CE

Conexiones

- Mini DisplayPort de 20 pines macho
- HDMI de 19 pines, hembra
- VGA/HD15 15 pines hembra
- Contactos con baño de níquel
- PVC moldeado y armazón ABS

General

- Soporta profundidad de color de 8 bits y 10 bits
- Banda ancha de 3 Gbps
- Resolución máxima en una conexión individual
3840 x 2160 (4K@30Hz) for HDMI
1920 x 1200 (1080p) for VGA
- Soporta un carril, una dirección, cuatro líneas de conexión
- Pasivo

Resoluciones de video

- VGA: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1920 x 1200
- DTV/HDTV/UHDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K@30Hz

Diseño

- Longitud de cable: 25 cm
- Chasis: 7.5 x 4 x 1.8 cm (2.95 x 1.8 x 0.7 pulgadas)
- Peso: 48 g
- Chasis: plástico

Ambiente de operación

- Temperatura de operación: 0 - 40°C (32 - 104°F)
- Temperatura de almacenamiento: -20 - 60°C (-4 - 140°F)
- Humedad (sin condensar): 0 - 80%

Requerimientos del sistema

- Windows XP/Vista/7/8.1/10, Linux or Mac 9.x/10.x o superior

Contenido del empaque

- Adaptador 2 en 1 Mini DisplayPort 4K
- Guía rápida de instrucciones

