



Hub industrial USB 3.0 de 7 puertos

Siete puertos USB 3.0 Tipo A, protección antiestática ESD 20kV, A/C opciones de energía del bus y del bloque de terminales, carril DIN, montable en pared, armazón metálico, tornillo de seguridad

Part No.: **164405**

Rápido y potente rendimiento de Súper Velocidad USB 3.0 en un hub multipuerto

El Hub industrial USB 3.0 Manhattan de 7 puertos expande y asegura fácilmente la conexión USB en entornos industriales y áreas de alto tráfico. Las opciones de montaje versátiles y robustas permiten fijar el concentrador a una pared, utilizarlo en un escritorio o añadirlo a un carril DIN. Este hub crea más puntos de conexión abiertos para dispositivos USB 3.0 como discos duros externos e impresoras. Los puertos de bloqueo de tornillo incorporados ofrecen seguridad para los cables y estabilidad adicional frente a las vibraciones en el entorno circundante. Es compatible con los estándares USB anteriores para proporcionar flexibilidad a los dispositivos conectados. El hub USB 3.0 industrial de 7 puertos de Manhattan ofrece funciones plug-and-play e intercambio en caliente y velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps.

Features:

- Ofrece siete puertos USB 3.0 SuperSpeed para periféricos adicionales
- Soporta tasas transferencia de datos de hasta 5 Gbps
- Cubierta metálica reforzada y conexiones USB con cierre de rosca que ofrecen una seguridad estable en áreas de alto tráfico y entornos industriales
- Bases de goma integradas, soportes de pared desmontables y soporte de carril DIN que ofrecen múltiples opciones de instalación
- Opciones de alimentación CA, alimentación de bus y bloque de terminales con protección de sobrecorriente y ESD de 20 kV; no soporta el uso simultáneo de un bloque de terminales y alimentación de CA
- Soporta la especificación de carga de batería 1.2 (BC 1.2)

- Compatible con todos los dispositivos USB 2.0, 1.1 y versiones anteriores
- Indicador LED de alimentación y activación de puertos
- Plug and Play
- Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y Especificaciones

- USB 3.0
- FCC
- CE
- RoHS
- WEEE

Puertos

- Velocidades de transferencia: 12 Mbps / 480 Mbps / 5 Gbps
- Cuatro puertos USB 3.0 tipo A
- Un puerto USB 3.0 tipo B
- 9 - 40 puerto VDC de polaridad inversa (5,5 x 2,1 x 9,5 mm)
- 9 - 40 puerto VDC de polaridad inversa, bloque terminal de tres pines

Diseño

- Dimensiones: 15.8 x 3.2 x 8 cm (6.22 x 1.26 x 3.15 in)
- Peso: 0.33 kg (0.73 lbs.)
- Cable USB 3.0 Tipo A a Tipo B de 1m (3 ft.); conector de rosca
- Chasis: Metálico
- Soportes de metal desmontables para montaje en pared
- Soporte desmontable para montaje en carril DIN
- Indicadores LED de alimentación: verdes

Requerimientos del Sistema:

- No soporta el uso simultáneo del bloque de terminales y la alimentación de AC
- PC o Mac con puerto USB
- Windows XP/Vista/Windows 7/8.1/10 o Mac OS 9 o superior
- Puerto USB disponible
- Adaptador de alimentación de 32 W (recomendado, también se puede utilizar un adaptador de mayor potencia)

Ambiente de operación

- Temperatura de operación: 0 – 40°
- Temperatura de almacenamiento: -20 – 60°C
- Humedad (sin condensar): 0 – 96%

Contenido del paquete

- Hub industrial USB 3.0 de 7 puertos
- Cable USB
- Un soporte de carril DIN

- Dos soportes para montaje en pared
- Bloque de terminales de 3 pines
- Guía de instrucciones rápidas



