



## Hub USB 3.0 SuperSpeed de 4 Puertos

Cuatro Puertos USB 3.0 Tipo-A 3.0, Chasis de Aluminio, Alimentado por Bus  
Part No.: **163767**

Rendimiento poderoso, rápido USB 3.0 Superspeed en un hub multipuerto

El Hub de 4 Puertos USB 3.0 SuperSpeed de MANHATTAN expande fácilmente el acceso de USB en escritorio o de manera portátil para conectar más periféricos o dispositivos móviles. Crea más conexiones para dispositivos USB 3.0 SuperSpeed, así como para dispositivos de almacenamiento y cámaras Web. Es compatible con versiones anteriores de USB, brindando versatilidad para dispositivos conectados. Sus capacidades "Plug and Play" y "Hot-Swap", compatibilidad con Windows y Mac, y velocidades de transferencia de datos de hasta de 5 Gbps, ayudan al Hub de 4 Puertos USB 3.0 SuperSpeed de MANHATTAN a consolidar numerosos hubs de menor capacidad en una sola solución USB.

### Features:

- Proporciona 4 puertos USB 3.0 SuperSpeed para periféricos adicionales
- Soporta tasas transferencia de datos de hasta 5 Gbps
- Capacidad de carga rápida de hasta 9.0 A
- Su elegante chasis de aluminio hace de este resistente hub la perfecta compañía para escritorio o de viaje para Mac o PC
- Compatible con todos los dispositivos USB 2.0 y 1.1 de versiones anteriores
- Alimentado por Bus con protección contra sobrecorrientes
- Tamaño compacto ideal para su uso en escritorio o portátil
- Plug-and-play; Compatible con Windows y Mac; no requiere controladores
- Tres años de garantía

### Especificaciones:

Estándares y certificaciones:

- USB 3.0
- FCC
- CE

- RoHS
- WEEE

Puertos:

- Velocidades de transmisión: 12 / 480 Mbps / 5 Gbps
- Cuatro puertos USB 3.0 Tipo-A
- Hasta 900 mA de poder o energía igual al puerto host

Diseño

- Tamaño: 9.5 x 5.1 x 2.6 cm (3.7 x 2.0 x 1.0 in.)
- Peso: 90 g
- Cable USB 3.0 Tipo-A Integrado: 30 cm (12 in.)
- Chasis: Aluminio

Requerimientos del sistema

- Mac o PC habilitados con USB
- Mac OS 9 en adelante o Windows XP/Vista/7/8.1/10
- Puerto USB disponible

Ambiente de operación

- Temperatura de operación: 32 – 104°F (0 – 40°C)
- Temperatura de almacenamiento: -4 – 140°F (-20 – 60°C)
- Humedad (sin condensar): 0 – 96%

Contenido del paquete

- Hub USB 3.0 de alta velocidad con 4 puertos
- Guía rápida de instrucciones



