



Conmutador HDMI 1080p de 3 puertos

Cable integrado, negro

Part No.: **207843**

Conexión sencilla de múltiples fuentes HDMI a una sola pantalla.

El conmutador HDMI 1080p de 3 puertos de Manhattan permite a los entusiastas de los medios digitales la conexión de tres fuentes de video HDMI –lo que incluye consolas de juegos, reproductores Blu-ray, receptores de satélite, grabadoras digitales, decodificadores y otros dispositivos-, a una pantalla individual de alta definición.

Solución flexible para muchas aplicaciones HD

Con el incremento de dispositivos de medios digitales de alta definición, el conmutador HDMI 1080p de 3 puertos de Manhattan expande las opciones de conectividad para su HDTV, monitor de pantalla plana o proyector de video. El conmutador detecta y selecciona automáticamente la fuente HDMI activa y dirige la señal a su pantalla. Además, ofrece un botón de conmutación para que pueda seleccionar las fuentes de forma manual, cuando existe más de una fuente de video HD al mismo tiempo.

La mejor calidad de imagen posible

El cumplimiento total de estándares HDMI y HDCP 1.0/1.1 garantiza que el conmutador HDMI 1080p de 3 puertos de Manhattan proporcione un rendimiento y una confiabilidad de alta calidad. Ofrece imágenes de resolución completa a 1080p y admite video 3D así como audio LPCM, DTS y Dolby TrueHD.

Features:

- Conecta hasta tres fuentes de video HD a una sola pantalla HDMI
- Compatible con conmutación automática (cuando se detecta una señal HD) y cambio manual (entre fuentes con solo presionar un botón)
- Resolución 1080p, 3D, Deep Color (color profundo)
- Compatible con consolas de videojuegos Playstation y Xbox, reproductores Blu-ray, decodificadores de televisión (set-top boxes) y receptores satélite, entre otros
- Compatible con HDCP
- Soporta LPCM, DTS Digital, Audio Master DTS-HD y sonido Dolby True HD
- Compatible con video en 3D y 8 bits (24 bits en total) Deep Color (Color profundo)

- Compatible con amplificador de video de ancho de banda de hasta 2.5 Gbps para pantalla de 1080p
- Plug and Play (conectar y usar)
- Plug and play (conectar y usar): no requiere ninguna configuración, potencia o control remoto especiales
- Cable HDMI integrado
- Contactos chapados en oro
- Contactos en chapa de oro para conexiones libres de corrosión
- Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones:

- HDMI 1.3b
- HDCP 1.0 / 1.1
- CE
- FCC
- RoHS2

General

- Rango de fuente a conmutador: hasta 15 m

Conexiones

- Un conector HDMI macho, 19 pines (salida)
- Tres conectores HDMI hembra, 19 pines (entrada)

Entrada y salida de señal

- Entrada de señal de video: 400 - 600 mV
- Entrada de señal DDC: 5 V p-p (TTL)
- Alcance máximo de enlace: 2.5 Gbps y resolución de 1080p
- Salida e vídeo: HDMI 1.3b, HDCP 1.0 / 1.1
- Frecuencia: 2.5 Gbps / 250 MHz

Resoluciones de video

- DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p

Diseño:

- Dimensiones: 82 x 61 x 15 mm
- Longitud del cable de 58 cm
- Peso: 91 g

Ambiente de operación

- Temperatura de operación: 0 - 40°
- Temperatura de almacenamiento: -20 -60°C
- Humedad (sin condensar): 0 – 96%

Contenido del paquete

- Conmutador HDMI 1080p de 3 puertos
- Guía de instrucciones rápidas

