



Adaptador 3 en 1 Mini DisplayPort 4K

Mini DisplayPort macho a HDMI/DVI/VGA hembra, pasivo/activo, blanco

Part No.: **207362**

Conecte fácilmente una fuente Mini DisplayPort con una pantalla HDMI, DVI o VGA.

El adaptador Mini DisplayPort 3 en 1 4K de Manhattan establece una conexión rápida, sencilla y conveniente entre una fuente Mini DisplayPort y una pantalla HDMI de 4K y DVI o VGA de 1080p. El adaptador es fácil y rápido de instalar y no requiere ninguna instalación o configuración complicada. Ofrece una conexión activa para VGA y una conexión pasiva para HDMI y DVI, así como una solución compacta e integrada que elimina cables innecesarios, enredos y desorden para mantener las instalaciones y los espacios de trabajo limpios y ordenados.

Features:

- El adaptador 3 en 1 convierte una señal Mini DisplayPort en una señal HDMI de 4K o DVI o VGA de 1080p
- Proporciona una señal de vídeo digital de alta calidad, ideal para utilizar una fuente Mini DP con una pantalla HDMI, DVI o VGA
- Soporta Profundidad de color, aplicaciones de banda ancha de 3 Gbps y resoluciones a 1080p (1920 x 1200p) para VGA y DVI o 4K (3840 x 2160p) para HDMI
- Permite configurar el monitor, el televisor o la pantalla en modo Extendido o Espejo
- La configuración HDMI admite una resolución de vídeo de definición ultra alta (UHD) de hasta 4K@30Hz (3840 x 2160p) y audio digital 5.1 sin comprimir
- La configuración DVI soporta una resolución de vídeo de alta definición de hasta 1080p@60Hz (1920 x 1080p); DVI no soporta audio
- La configuración VGA soporta resolución de vídeo de alta definición de hasta 1080p@60Hz (1920 x 1080p); VGA no soporta audio
- El diseño integrado simplifica las conexiones y elimina los enredos y el desorden de cables
- Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y Especificaciones

- UL 20276

- DisplayPort v1.2
- FCC
- CE

Conexiones

- Mini DisplayPort de 20 pines macho
- HDMI 19 pines hembra, pasivo
- DVI 24+5 pines hembra, pasivo
- VGA/HD15 15 contactos hembra, activo
- Contactos con baño de níquel
- PVC moldeado y armazón ABS

General

- Soporte de Profundidad de Color de 8 y 10 bits
- Banda ancha de 3 gbps
- Resolución máxima en una conexión individual
3840 x 2160 (4K@30Hz) para HDMI
1920 x 1200 (1080p@60Hz) para DVI para VGA
- Soporte de conexión una línea, una dirección, cuatro líneas
- Pasivo/Activo

Resoluciones de video

- VGA: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1920 x 1200
- DTV/HDTV/UHDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K@30Hz

Diseño

- Longitud del cable: 25 cm
- Chasis: 7.5 x 4 x 1.8 cm (2.95 x 1.8 x 0.7 pulgadas)
- Peso: 48 g
- Chasis: plástico

Ambiente de operación

- Temperatura de operación: 0 - 40°
- Temperatura de almacenamiento: -20 -60°C
- Humedad (sin condensar): (0 – 80 %)

Requerimientos del Sistema:

- Windows XP/Vista/7/8.1/10, Linux or Mac 9.x/10.x o superior

Contenido del paquete

- Adaptador 3 en 1 Mini DisplayPort 4K
- Guía rápida de instrucciones

