



Video Splitter HDMI de 2 puertos, 1080p

Alimentado por USB, negro

Part No.: [207652](#)

Distribuya una señal individual HDMI a múltiples pantallas.

El repartidor Manhattan 1080p 2-Port HDMI transmite la señal de consolas de videojuegos, reproductores Blu-ray y receptores satélite, grabadores digitales, decodificadores de televisión (set-top boxes) u otras fuentes HDMI a dos pantallas HDMI.

Una solución flexible para muchas aplicaciones de audio/vídeo

Ideal para aplicaciones para ferias, aulas, videoconferencias y para comercios pequeños, el repartidor Manhattan 1080p 2-Port HDMI cuenta con un intensificador (booster) para una señal aún más fuerte. Además, es la solución ideal para repartir y distribuir una señal individual a diferentes pantallas HDMI cuando el equipo base esté guardado en un cuarto seguro u oficina. Los usuarios pueden organizar en cascada unidades múltiples en hasta tres niveles, con salidas HDMI de audio/vídeo a pantallas adicionales en las aplicaciones ampliamente distribuidas.

La mejor calidad y fácil instalación

La compatibilidad absoluta con HDMI, HDCP 1.0, 1.1 y 1.2, así como con DVI 1.0, garantiza un rendimiento de alta calidad y fiabilidad del repartidor Manhattan 1080p 2-Port HDMI. Conecte rápidamente todos los cables HDMI (no incluidos) y el cable eléctrico USB y esta buenísima solución HDMI estará lista para usar: sin configuraciones complicadas del software o del hardware.

Features:

- Proyecta video desde una fuente HDMI en dos pantallas HD
- Brinda una señal nitida y clara desde un reproductor Blu-Ray, decodificar, receptor satelital
- Se puede conectar en cascada hasta tres niveles para expandir la distribución de la señal a más pantallas
- Compatible con HDCP
- Soporta sonido LPCM, DTS@, Sonido Master DTS-HD y Dolby TrueHD
- Soporta una resolución 1080p, así como video HD 3D y color intenso
- Soporta ancho de banda de amplificador de video de hasta 2.25 Gbps
- Plug and Play

- Plug and Play: no requiere configuración especial, alimentación o control
- Contactos chapados en oro
- Contactos en chapa de oro para conexiones libres de corrosión
- Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- HDCP 1.0 / 1.1 / 1.2
- DVI 1.0
- CE
- FCC
- RoHS2

General

- Distancia de la fuente de origen al splitter: hasta 15 m
- Distancia del splitter al monitor: hasta 15 m
- Consumo eléctrico: 5 W; USB cable, 0.7 m

Conexiones

- Un conector HDMI hembra, de 19 pines (entrada)
- Dos conectores HDMI hembra, de 19 pines (salida)
- Un conector USB tipo mini B hembra, 5 pines (entrada)

Entrada y salida de señal

- Entrada de señal de vídeo: 0.5 – 1.0 V p-p
- Entrada de señal DDC: 5 V p-p (TTL)
- Rango de enlace individual máximo: 2.25 Gb/s, 1920x1200, 1080p
- Salida de vídeo: HDMI 1.3b, HDCP 1.0 / 1.1 / 1.2, DVI 1.0
- Frecuencia: 2.25 Gbps / 225 MHz

Resoluciones de video

- DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p

Características físicas:

- Indicadores LED: Alimentación y conexión de puertos
- Apagador
- Dimensiones: 60 x 54 x 20 mm
- Peso: 0.04 g
- Chasis: plástico

Ambiente de operación

- Temperatura de operación: 0 – 70°C
- Temperatura de almacenamiento: -10 – 80°C
- Humedad de operación (no condensada): 10 – 85 %
- Humedad de almacenamiento (no condensada): 5 – 90%

Contenido del empaque

- 1080p Repartidor HDMI de 2 puertos
- Cable USB de alimentación
- Guía de instrucciones rápidas

