



## Convertidor Activo Mini DisplayPort a VGA

Convertidor Mini DP a VGA, resolución 1080p, negro

Part No.: **151504**

Conecte fácilmente una fuente mini-DisplayPort a una pantalla VGA

El adaptador activo de Mini DisplayPort a VGA de Manhattan establece una conexión rápida y cómoda entre una fuente de medios Mini DisplayPort y una pantalla VGA. Debido a que está activo, este adaptador supera las limitaciones de la tarjeta gráfica/de vídeo que no es DP++ (modo dual) y conserva la calidad de la alta definición de 1080p al convertir de DisplayPort a VGA. Ideal para presentaciones, exhibiciones en comercios y otros usos, esta única solución es fácil y rápida de instalar y no requiere ninguna instalación o configuración complicada. Ofrece una solución compacta e integrada que elimina cables, enredos y desorden innecesarios para mantener el orden en las instalaciones y los espacios de trabajo.

### Features:

- Conecta una fuente mini-DisplayPort a un cable de pantalla VGA
- Soporta resoluciones de vídeo de hasta 1920x1080p@60Hz (1080p, Full HD); el audio debe transferirse por separado
- Muestra imágenes de alta definición (HD) en un monitor VGA, proyector u otro dispositivo de visualización; admite salida de vídeo analógica de 1080p
- El adaptador activo (regeneración de señal) supera las limitaciones de las tarjetas de vídeo/gráficos no DP++ (modo dual) y garantiza la mejor conexión con monitores, proyectores y mucho más
- Convertidor digital a analógico integrado para salida de señal VGA analógica
- Completamente blindado para reducir fuentes de interferencia EMI y otras
- Terminales moldeadas en PVC y a prueba de tensiones
- Tres años de garantía

### Especificaciones:

Estándares y Especificaciones

- CE
- RoHS2

- UL20276
- DisplayPort 1.2a

#### General

- Conversión Activa Mini DP
- Rango máximo de un solo canal: resolución 1920x1080p@60Hz (1080p)
- Conectores 32 AWG
- Voltaje de ruptura: 300 V DC
- Resistencia de aislamiento: 5 MOhms
- Conductividad: 10 Ohms

#### Conexiones

- Mini DisplayPort de 20 pines macho
- VGA de 15 pines hembra
- Baño de níquel
- Terminales moldeadas en PVC
- Activo

#### Diseño

- Tamaño: 4.5 x 1.5 x 19.5 cm (1.8 x 0.6 x 7.7 in.)
- Peso: 34 g (0.03 oz.)
- Chasis: plástico

#### Ambiente de operación

- Temperatura de operación: 0 - 40°
- Temperatura de almacenamiento: -20 -60°C
- Humedad (sin condensar): 0 – 96%

#### Requerimientos del Sistema:

- Windows XP/Vista/7/8/10 o Mac OS 9 en adelante o Linux

#### Contenido del paquete

- Convertidor Activo Mini DisplayPort a VGA



