



## 4K Repartidor compacto HDMI de 4 puertos

4K@0Hz, alimentado por CA (corriente alterna), negro

Part No.: **207706**

Distribuya una señal individual de Ultra Alta Definición (UHD) a múltiples pantallas. El repartidor Manhattan 4K 4-Port HDMI con intensificador integrado transmite una señal de 4K HDMI de una única fuente UHD a hasta cuatro pantallas UHD.

La mejor calidad de imagen y fácil instalación

La compatibilidad absoluta con HDMI, HDCP 1.4 garantiza una alta calidad y fiabilidad del repartidor Manhattan 4K 4-Port HDMI. Transmite una resolución cinematográfica de 4K y admite vídeo 3D, Deep Color, HDR, así como LPCM, DTS y Dolby TrueHD audio. Conecte rápidamente todos los cables HDMI (no incluidos) y el cable eléctrico y esta buenísima solución 4K estará lista para usar: sin configuraciones complicadas del software o del hardware.

### Features:

- Replica una señal de audio/video digital de ultra alta definición (UHD), para hasta cuatro pantallas HDMI UHD
- Resolución 4K@30Hz, Video full 3D y Color Profundo (Deep Color)
- Admite amplificadores de vídeo con un ancho de banda de hasta 340 MHz y 3.4 Gb/s por canal (10.2 Gb/s total) para pantallas de 4K x 2K
- Admite Deep Color de 36 bits (12 bits por canal) y sYCC Color Space
- Soporta Sonido comprimido DTS-HD Master y sonido envolvente 7.1, así como Dolby TrueHD y sonido LPCM sin compresión de 8 canales
- Compatible con HDCP
- Los repartidores múltiples (un total de 5) se pueden organizar en cascada para admitir hasta 16 pantallas de 4K
- Compatible con consolas de videojuegos Playstation y Xbox, reproductores Blu-ray, decodificadores de televisión (set-top boxes) y receptores satélite, entre otros
- Plug and Play
- Contactos en chapa de oro para conexiones libres de corrosión
- Tres años de garantía

### Especificaciones:

#### Estándares y certificaciones

- HDCP 1.4
- CTS 1.4b
- CE
- FCC
- RoHS2

#### General

- Distancia fuente-repartidor y repartidor-pantalla: hasta 15 m
- Adaptador: 5 VCD / 1 A; 70 cm
- Consumo eléctrico: 5 W

#### Conexiones

- Un conector HDMI hembra (entrada)
- Cuatro conectores HDMI hembra (salida)
- Conector hembra de 5 VCD (entrada)

#### Entrada y salida de señal

- Entrada de señal de video: 0.5 – 1.0 V p-p
- Entrada de señal DDC: 5 V p-p (TTL)
- Rango de enlace individual máximo: 10.2 Gb/s y 4096x2160 con una resolución de 24 Hz
- Vídeo de salida: HDMI 1.4, HDCP 1.4

#### Resoluciones soportadas de video

- DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K@30Hz

#### Características físicas

- Indicadores LED: Alimentación y conexión de puertos
- Botón de Reinicio
- Dimensiones: 81 x 58 x 18 mm
- Peso: 0.3 kg
- Chasis: plástico

#### Ambiente de operación

- Temperatura de operación: 0 - 40°
- Temperatura de almacenamiento: -20 -60°C
- Humedad (sin condensar): 0 – 96%

#### Contenido del empaque

- 4K Compact 4-Port HDMI Repartidor
- Adaptador de potencia
- Guía de instrucciones rápidas

