

HOJA DE DATOS DE PRODUCTO

1906 PIPE ANGLED 550x600

Vintage 1906 Pipe | Luminarias de interior con diseño industrial, estilo vintage, casquillo E27



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Salones, comedores, habitaciones, etc.
- Restaurantes, bares

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Instalación fácil y rápida

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Diseño industrial reducido




DATOS TÉCNICOS

Datos eléctricos

Modo de funcionamiento	Mains voltage
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz

Dimensiones y peso



Largo	534,0 mm
Ancho	100,0 mm
Alto	610,0 mm
Peso del producto	1350,00 g

Colores y materiales

Material del cuerpo	GLASS
Material cobertura	Glass

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-20...40 °C
--------------------------------	-------------

Datos adicionales del producto

Pie de pág. usado solo para el producto	Available from April 2019
---	---------------------------

Capacidades

Regulable	No
Tipo de conexión	Terminal
Denominación del portalámparas	E27

Certificados & Normas

Tipo de protección	I
Tipo de protección	IP20

Normas

CEEACREACH

EQUIPAMIENTO / ACCESORIOS

– Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

LOGISTICAL DATA

Código del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Peso bruto	Volúmen
4058075217041	Estuche de cartón 1	173 mm x 573 mm x 693 mm	1926,00 g	68.70 dm ³
4058075217058	Embalaje de envío 2	585 mm x 360 mm x 705 mm	5880,00 g	148.47 dm ³

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

AVISO

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.