

HOJA DE DATOS DE PRODUCTO

1906 PIPE TABLE 170x150x400

Vintage 1906 Pipe | Luminarias de interior con diseño industrial, estilo vintage, casquillo E27

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Salones, comedores, habitaciones, etc.
- Restaurantes, bares

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Instalación fácil y rápida

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Diseño industrial reducido




DATOS TÉCNICOS

Datos eléctricos

Modo de funcionamiento	Mains voltage
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz

Dimensiones y peso



Largo	150,0 mm
Alto	375,0 mm
Peso del producto	950,00 g

Colores y materiales

Material del cuerpo	GLASS
Material cobertura	Glass

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-20...40 °C
---------------------------------------	-------------

Datos adicionales del producto

Pie de pág. usado solo para el producto	Available from April 2019
--	---------------------------

Capacidades

Regulable	No
Tipo de conexión	Plug, EU
Denominación del portalámparas	E27

Certificados & Normas

Tipo de protección	II
Tipo de protección	IP20
Normas	CEEACREACH

EQUIPAMIENTO / ACCESORIOS

– Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

LOGISTICAL DATA

Código del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Peso bruto	Volúmen
4058075217102	Estuche de cartón 1	190 mm x 190 mm x 472 mm	1141,00 g	17.04 dm ³
4058075217119	Embalaje de envío 6	590 mm x 395 mm x 485 mm	9760,00 g	113.03 dm ³

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

AVISO

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.