

IRIScan™ Desk 5 Pro

¡Escanee sus documentos en un abrir y cerrar de ojos!

Escanee cualquier tipo de libro o documento: contratos, facturas, recibos, planos, tarjetas de visita e incluso tarjetas de plástico como carnés de identidad, tarjetas sanitarias, tarjetas de crédito... ¡sin cortarlos ni dañarlos!

Esta cámara escáner le ahorrará tiempo y esfuerzos. Le permite escanear fácilmente no solo revistas y libros, sino también todo tipo de material encuadernado en carpetas, espirales o archivadores. Solo tiene que pasar la página y escanear con la función de detección de página automática.

Porque el tamaño importa:

Con el IRIScan Desk 5 Pro no sufrirá las limitaciones típicas de un escáner plano. Admite documentos hasta el formato A3. Solo tiene que colocar el documento sobre la superficie A3 del escáner y pulsar un botón.

Ideal para su escritorio:

Imagínese disponer de esta lámpara escáner en el escritorio de una administración pública, por ejemplo, hospitales, bancos, oficinas de correos o en el mostrador de hoteles, agencias de viajes, empresas de alquiler de vehículos, clubes deportivos etc., para ayudarle a capturar datos del pasaporte o del carné de identidad de sus clientes con un solo clic.

¡Descubra una nueva forma de digitalizar libros y documentos!

Características principales

- **Diseño portátil:** con su brazo flexible y su estructura ligera, resulta ideal para su uso en el hogar y la oficina o cuando está de viaje.
- **Alimentación por USB "plug and play":** no se requiere adaptador de corriente externo.
- **Escanee en un clic:** solo se necesitan unos pocos segundos para completar el proceso de escaneado.
- **Disparador con temporizador automático:** escanee automáticamente después de ajustar el intervalo de disparo en 3/5 o 7 segundos. El ahorro de tiempo es considerable al escanear grandes volúmenes de archivos y documentos.
- **Detección automática de documentos:** solo tiene que colocar un documento sobre la superficie de escaneado y se detectará y recortará automáticamente.
- **Grabación de vídeo:** la función de grabación de vídeo puede grabar el progreso de una operación o demostración. Resulta muy útil para grabar tutoriales web, desempaquetados de productos o proyecciones en vivo.
- **Código de barras:** compatible con códigos de barras 1D o 2D; los resultados se pueden exportar a formatos de archivo Excel o de texto.
- **Documentos de identidad y pasaportes**
- **Escanee de tarjetas de visita:** escanee ambos lados de una tarjeta de visita y fúndelos. Se pueden escanear varias tarjetas al mismo tiempo.
- **Digitalice libros rápidamente** y exporte al formato Epub o PDF antes de leerlos directamente en su dispositivo electrónico favorito:
 - Sensor de detección de paso de página automático
 - Tecnología de aplanado de imágenes curvas en libros
 - Eliminación de huellas desde la función de imagen
 - Detección de cubierta delantera y trasera
- **Calidad de imagen excepcional:** captura el más mínimo detalle y el texto más pequeño de cualquier documento impreso.
 - Procesamiento avanzado de imágenes
 - Recorte y enderezamiento automático
 - Relleno de bordes automático de documentos dañados

Guía de referencia rápida

Nombre del producto	IRIScan™ Desk 5 Pro
Referencia	459838
Código EAN	5420079900837
Código UPC-A	765010748303
Código de aduana	847190



Información de la caja

Dimensiones de la caja (al. x an. x pr.)	x x cm (x x pulg.)
Peso de la caja	Aprox. kg (libras)
Idiomas de la caja	Alemán, árabe, español, francés, inglés, italiano, neerlandés, portugués y ruso
Contenido de la caja	Cámara escáner • Cable USB • ScanPad • Guía de inicio rápido

Especificaciones del escáner

Tecnología de escaneado	Sensor CMOS de 12 megapíxeles
Resolución máxima	4032 x 3024 píxeles
Tamaño del documento	A3 (420 x 290 mm/Horizontal)
Velocidad de escaneado	1,5 segundos por página en modo de color 30 ppm
Foco	Foco fijo
Resolución de grabación de vídeo	1280 X 1024 (SXGA) 640 x 480 (VGA)
Luces LED integradas	4 uds.
Resolución de salida	300 ppp
Nivel de salida	Color / Blanco y negro / Escala de grises
Interfaz / Controladores	1 USB 2.0 de tipo B (para conexión PC), 1 USB 2.0 de Tipo A (para extensión USB)
Alimentación	5 V con alimentación por USB
Formatos de salida	Documento: JPG, PDF (imagen), PDF (con posibilidades de búsqueda), PDF (texto), Word, Txt, Excel Libro electrónico: EPUB Vídeo: AVI, MPEG, FLV, WMV
Dimensiones (al. x an. x pr.) TT	amaño plegado: 375 (al.) x 85 (an.) x 75 (pr.) mm/(14,76 x 3,34 x 2,95 amaño en funcionamiento: 375 (al.) x 85 (an.) x 270 (pr.) mm/ (14,76 x 3,34 x 1
Peso	800 g/1,76 libras
Volumen de escaneado diario recomendado	Hasta 500 páginas cada día

Requisitos mínimos

Paquete de software para Windows®

- CPU: Intel® Core 2 Duo o superior
- Tarjeta gráfica: Intel® estándar o superior con 512 VRAM
- Memoria RAM: 2 GB
- Espacio en disco duro: 2 GB
- USB: puerto USB 2.0
- Sistema operativo Windows®: Windows® 7, 8, 10

El software y las guías del usuario no se incluyen en la caja y pueden descargarse en www.irislink.com/start



Document to Knowledge™

A CANON COMPANY

Canon
CANON GROUP

© Copyright 2019 IRIS s.a.
Reservados todos los derechos en todo el mundo. I.R.I.S., los nombres de los productos de I.R.I.S., los logotipos de I.R.I.S. y los logotipos de los productos de I.R.I.S. son marcas comerciales de I.R.I.S. El resto de los productos y nombres mencionados en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

