

KERN MPI200K-1S05



Balanza pesapersonas con plato de pesaje especialmente grande y plano para que sea más fácil acceder, siempre con la máxima seguridad



Diseno

| | |
|--|-------------------|
| Dimensiones del plato de pesaje (AxPxA): | 430 x 370 x 50 mm |
| Material carcasa: | plástico |
| Material de plato de pesaje: | Plástico |
| Superficie de pesaje (AxP): | 430 x 370 mm |

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Sistema de medición

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Campo de pesaje [Max]: | 200 kg |
| Lectura [d]: | 100 g |
| Linealidad: | 100 g |
| Posibilidades de ajuste: | No es posible realizar el ajuste |
| Reproducibilidad: | 100 g |
| Resolución: | 2000 |
| Sistema de pesaje: | Bandas extensométricas |
| Tiempo de calentamiento: | 10 min |
| Unidades de pesaje: | kg lb |

Indicación

| | |
|------------------------------|------|
| Dígitos de alto de pantalla: | 3 cm |
|------------------------------|------|

Condiciones ambiente

| | |
|-------------------------------|--------|
| Humedad ambiental máxima: | 80 % |
| Temperatura ambiental mínima: | -10 °C |
| Temperatura máxima de uso: | 40 °C |

Suministro energético

| | |
|---------------------------|-------------|
| Batterij: | 4x 1.5V AAA |
| Tiempo de funcionamiento: | 20 h |

Categoría

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Product Group: | Balanza pesapersonas de suelo |
|----------------|-------------------------------|

Embalaje & expedición

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Dimensiones embalaje (AxPxA): | 510 x 420 x 415 mm |
| Peso bruto: | 17,700 kg |
| Peso neto: | 7,500 kg |
| Plazo de entrega: | 24 h |
| Tipo de envío: | Servicio de paquetería |