

KERN HCD300K-1

Balanza de colgar de alta resolución para cargas de hasta 300 kg



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	300 kg
Intervalo de estabilización en condiciones de labo:	2 s
Lectura [d]:	100 g
Linealidad:	200 g
Peso recomendado para ajuste:	200 kg (M1)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Precisión (el [Max]):	0,200 %
Reproducibilidad:	100 g
Resolución:	3000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	10 min
Unidades de pesaje:	kg lb N

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	2,800 cm
------------------------------	----------

Funciones

Función Data Hold:	si
--------------------	----

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Temperatura ambiental mínima:	5 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C

Suministro energético

Baterij:	4x1.5 V AA
Tiempo de funcionamiento:	100 h

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-249

Certificado DAkkS:	963-129H
--------------------	----------

Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de grãa

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA):	250 x 400 x 200 mm
Peso bruto:	1,414 kg
Peso neto:	945 g
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxA):	150 x 79 x 97 mm
Dimensiones del aparato indicador (AxPxA):	150 x 79 x 97,7 mm
Dimensiones totales (AxPxA):	150 x 276 x 79 mm
Material carcasa:	Plástico

Piktogramme

STANDARD



OPTION

