

GYSMATIC TRUE COLOR

5.13 AIR [XXL]



Ref. 047846

El GYSMATIC 5/13 AIR XXL es una máscara de soldadura dotada de un sistema de protección respiratoria con ventilación asistida. Ofrece dos protecciones: protección de los ojos contra los rayos IR/UV durante las operaciones de soldadura y de las vías respiratorias del operador contra los humos.

MÁSCARA DE SOLDADURA

- **Visibilidad óptima:** pantalla XXL (100 x 83 mm)
- Botones de **ajuste táctil** (sensibilidad/tiempo/tinte/memoria).
- Posibilidad de **memorizar** hasta 3 programas de ajustes preferidos.
- **Gran sensibilidad** gracias a 4 sensores.
- Soldadura TIG > 2A.
- Selección de 7 tintes oscuros (5>13) adaptados a todas sus operaciones de soldadura y corte.
- Tecnología **TRUE COLOR**



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Adaptado a las condiciones de trabajo difíciles, con fuertes emisiones de humo y gas:

- Clasificación del filtro : TH2 P R SL (TH3 opcional, ref. 065734)
- **Affichage digital** de l'autonomie batterie et de l'état de saturation du filtre.
- **3 caudales de aire** : 170 l/min, 200 l/min y 230 l/min.
- **Cinturón acolchado** para fijar el motor cerca del cuerpo.
- **Alarma sonora y visual** (filtro lleno / batería débil).
- Hasta **8 horas de autonomía** (batería litio), perfectamente adaptado a trabajos largos.
- Conjunto **compacto y robusto**, equipado con un un apagachispas.
- **Grand sac de transport** pouvant accueillir le masque et sa protection respiratoire.

Incluye :

- Máscara GYSMATIC 5/13 XXL + capucha
- Sistema de protección respiratorio (filtros, conducto de aire, cinturón acolchado)
- batería litio + cargador
- Arnés, caudalímetro, bolsa para transportar.

Pantalla LCD normal ● ● ● ● ● ● ●

Tecnología LCD True Color ● ● ● ● ● ● ●



➤ MÁSCARA


Clasificación	1/1/1/1
Tinte claro	4
Tinte oscuro	5-13
Tiempo de reacción	0.1 ms
Tiempo de retorno a claro	ajustable
Campos de visión	100x83 mm
Energía	Solar + pila (CR2450)
Peso	836 g
Ajustes	Sensibilidad, tiempo de reacción, tinte, pulido, memorización
Sensor luminoso	4
Campos de aplicación	MMA 5>400 / TIG 2>300 / MIG-MAG 5>400
Normas	CE / EN 166 / EN 175 / EN 379 / EN 12941

➤ PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Caudal de aire	170 l/min
	200 l/min
	230 l/min
Autonomía*	> 8 h
	> 6 h
	> 4 h
Hermeticidad	98 % (TH2)
Eficacia del filtro	99,996 % a 0,3 µm
Ruido	73 dB max
Tiempo de carga	3 - 4 h
Tipo de batería	Li-ion
Talla de cintura	900 mm - 1300 mm
Peso	1.7 kg
Norma	EN 12941

*La duración de trabajo depende del modo elegido y de la limpieza del filtro.

➤ CONSUMIBLES



TH2 : 038424
TH3 : 065734

