

MONITOR IPSJOY-VIEW 15

MOBILE CON RESOLUCIÓN FULL HD DE GRAN NITIDEZ PARA
UNA EXPERIENCIA VISUAL DE PRIMERA CLASE

JOY-IT

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- ✓ Pantalla IPS portátil con resolución Full HD
- ✓ pantalla multitáctil de 10 puntos
- ✓ Diseño ultrafino con altavoces estéreo integrados
- ✓ Robusta carcasa de aluminio
- ✓ Ideal para trabajar y viajar
- ✓ Solución de un solo cable: configuración sencilla de dispositivos compatibles a través de un único puerto USB-C
- ✓ Toma de audio adicional para conectar auriculares o altavoces



El Joy-View es tu compañero perfecto para cualquier uso, ya sea en el trabajo o en movimiento. Con su pantalla IPS portátil y su nítida resolución Full HD, te ofrece una experiencia de imagen brillante que muestra tus contenidos con colores vivos y una claridad impresionante. La pantalla multitáctil de 10 puntos garantiza un manejo intuitivo y abre toda una nueva forma de interactuar, ideal para trabajos creativos.

Gracias a su diseño ultrafino con sonido estéreo integrado, Joy-View se integra perfectamente en cualquier entorno. Su robusta carcasa de aluminio hace que no solo sea elegante, sino también duradero para su uso en cualquier lugar. Con la solución de un solo cable a través de USB-C, puede conectar su portátil, smartphone u otros dispositivos compatibles de forma sencilla y fácil: la alimentación y la transmisión de imágenes se realizan a través de un solo cable.

Además, el puerto mini HDMI ofrece más flexibilidad para conectar la videoconsola u otros dispositivos.

El estuche inteligente incluido protege de forma fiable el Joy-View durante el transporte y también sirve como soporte estable para que su pantalla esté siempre segura y lista para usar.

La toma de audio adicional también permite conectar auriculares o altavoces externos para crear la experiencia audiovisual perfecta. Ya sea como segunda pantalla para su PC o como pantalla móvil, el Joy-View convierte su smartphone en un potente portátil en un abrir y cerrar de ojos, sin necesidad de costosos dispositivos adicionales. Con su flexibilidad y características de primera clase, el Joy-View ofrece una experiencia de usuario incomparable. Manténgase móvil y productivo en todo momento, sin compromisos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Resolución	1920 x 1080
Tamaño de la pantalla	15.6" (39,62 cm)
Entradas	Mini HDMI, Tipo-C, entrada de alimentación
Salidas	3.clavija de 5 mm
Alimentación	USB Tipo-C PD 5 - 20 V (solución de un solo cable), USB Tipo-C (solución de dos cables)
Clase de eficiencia energética	Clase A
Vivienda	Aleación de aluminio
Maletín inteligente	El estuche inteligente incluido en el volumen de suministro sirve tanto de protección como de soporte plegable

CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA	
Frecuencia de actualización	60 Hz
Contraste	800:1
Luminosidad	300 nit
Tipo de pantalla	LCD TFT IPS
Luz de fondo	Retroiluminación LED
Espacio de color	16.7 millones de colores, NTSC 72%, sRGB hasta 100%
Relación de aspecto	16:9
Punto de vista	178°
Altavoz	Altavoz estéreo 8Ω2W

INFORMACIÓN ADICIONAL	
Temperatura de funcionamiento	0 - 50 °C
Número de artículo	JT-View15
Volumen de suministro	Pantalla Joy-View, funda inteligente, cable HDMI a miniHDMI de 1,5 m, cable USB-A a USB-C de 1 m, cable USB Type-C a USB Type-C de 1 m, adaptador de corriente, adaptador HDMI a miniHDMI, paño de limpieza
EAN	4250236818894
Número del arancel aduanero	8473302000

