



Referencia de pedido

AS 12/60

Tornillos tope para sensores de la serie F2

Características

- Fija de manera segura la posición de tope mecánico

Datos técnicos

Datos mecánicos

Fuerza de accionamiento	min. 3 N máx. 20500 N
Material	Acero 1,1191 / AISI 1045 (C45)
Dimensiones	
A	M12 x 1
B	3 mm
C	8,8 mm
L	56 mm
L1	73,7 mm
L2	71,8 mm
L3	69,5 mm
Par de apriete	máx. 26 Nm

Información general

Nota	Si fuera necesario, apriete la tuerca de bloqueo con firmeza
Volumen de suministro	Tornillo tope Contratuerca

Dimensiones

