



Una solución digital flexible y versátil a buen precio, con función zoom, para escuelas, talleres formativos, organismos de comprobación y laboratorios

Características

- La serie OZL-46 flexible y a buen precio está disponible también como solución integral digital para poder realizar exámenes en directo. Alternativamente, con tableta adaptada o cámara con C-Mount. Lógicamente, se incluye el adaptador C-Mount correspondiente
- La cámara de tableta adaptada KERN ODC 241 se ha diseñado especialmente para poder examinar las muestras directamente en la pantalla de forma fácil y cómoda. Resulta ideal para estudiantes, con fines formativos, o para realizar demostraciones en el laboratorio
- La cámara adaptada mediante C-Mount está disponible en diversos modelos y es de uso universal
- El ámbito de suministro incluye una capota de protección contra el polvo, portaoculares de goma, así como instrucciones de uso en varios idiomas

Datos técnicos

- Sistema óptico: Óptica Greenough
- Tubo inclinado 45°
- Proporción de ampliación 6,4:1
- Distribución de la trayectoria óptica: 0:100
- Distancia interpupilar: 55 mm – 75 mm
- Compensación de dioptrías de ambos lados
- Ocular: HWF 10x/Ø 20 mm
- Campo visual: Ø 28,6 mm – 4,4 mm
- Objetivo: 0,7x – 4,5x
- OZL 464/466: Caballete: pilar
- OZL 468: Caballete: mecánica
- Iluminación: LED de 3 W (iluminación incidente y de transmisión)
- Iluminación regulable independiente
- Dimensiones totales A×P×A 300×240×490 mm
- Peso neto aprox. 5,0 kg

Encontrará información detallada sobre cada componente en la descripción del producto correspondiente de cada artículo

Modelo	Cámara incluida	Cámara Resolución	Cámara Interfaz	Cámara Framerate	Cámara Sensor
KERN					
OZL 464C825	ODC 825	5,1 MP	USB 2.0	6,8 - 55 fps	CMOS 1/2,5"
OZL 466C825					
OZL 468C825					
OZL 464C832	ODC 832	5,1 MP	USB 3.0	14,2 - 101,2 fps	CMOS 1/2,5"
OZL 466C832					
OZL 468C832					
OZL 464T241	ODC 241	5 MP	WiFi, USB 2.0, HDMI, MicroSD card slot	30 fps	Sony CMOS 1/2,8"
OZL 466T241					
OZL 468T241					