



dji.com
Síguenos en @DJIglobal



MAVIC AIR 2

Sube de nivel



Fotos de 48 MP
Vídeo 4K/60 FPS



Distancia máx.
de transmisión
de 10 km



Tiempo máx. de
vuelo de 34 min



HDR



FocusTrack



Hyperlapse 8K

Calidad de la cámara

- Foto: 48 MP | SmartPhoto
- Vídeo: 4K/60 fps | 120 Mbps |
Slow motion en 1080p a 240 fps
- HDR: Foto | Vídeo | Panorámica
- Parámetros: Sensor CMOS de 1/2 pulgada |
HEVC (H.265) | Apertura f/2.8

Seguridad y rendimiento

- Vuelo: Tiempo máx. de vuelo de 34 min |
Velocidad máx. de 68 km/h
- OcuSync 2.0: Alcance de transmisión de vídeo HD de 10 km ^[1] |
Cambio automático entre 2.4 y 5.8 GHz
- Sistema anticolidión APAS 3.0
- Detección de obstáculos: Frontal | Trasera | Inferior
- Luz auxiliar

Funciones inteligentes

- FocusTrack: ActiveTrack 3.0 | Spotlight 2.0 |
Punto de interés 3.0
- QuickShots: Dronie | Órbita | Espiral | Cohete |
Boomerang | Asteroide
- Hyperlapse: Libre | Órbita | Rumbo fijo | Trayectoria

Control remoto y aplicación

- Aplicación DJI Fly: Plantillas para editar Story |
EIS optimizada | Comparte con facilidad
- Control remoto: Vida de la batería mejorada: 240 min |
Cómodo agarre

1. Sin obstáculos ni interferencias, según las normas de la FCC (6 km según las normas de la CE). El alcance de la transmisión depende de la potencia y de la resiliencia de la señal de radio. Vuela tu dron siempre dentro de la línea de visión, a menos que se permita lo contrario.