KERN **OZB-A4516**

Iluminación de doble cuello de cisne para una iluminación óptima su muestra



Categoría

Marca	Optics
Categoría de producto	Microscopio
Grupo de producto	Iluminación de microscopio
Familia de productos	OZB-IF

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	100×200×150 mm
Cuello de cisne longitud	540 mm
Beleuchtungsart	LED
Intensidad de iluminación	20 W
Temperatura del color	6400 K
Iluminación regulable	✓

Alimentación

Alimentación suministrada	Fuente de alimentación
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	EURO AUS UK US CH
Longitud del cable de la fuente de alimentación	2,5 m

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-5 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Homologación

Marca CE	✓

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	300×250×250 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	3,8 kg
Peso bruto aprox.	4,0 kg
Peso de envío	4 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761217720
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD

