



Categoría	
Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML F1
Familia de productos	327

Sistema de medición	
Peso de control - volumen (cm ³)	1,25
Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - Densidad incertidumbre (kg/m ³)	140
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	0,0156
Peso de control OIML clase	F1
Peso de control - valor nominal	10 g
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	0,2 mg
Peso de control - Densidad (kg/m ³)	7950
OIML-conforme	✓
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	6000
Peso de control - Densidad [Max] (OIML)	12000

Diseño	
Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (Ø×A)	10×19 mm
Material	acero inoxidable pulido
Tipo de ajuste	Cámara de ajuste - atornillado

Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-434
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-434

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	10×10×19 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg

Casos opcionales

Caso - Plástico Número de artículo	347-050-400
Caso - Aluminio Número de artículo	317-040-600
Maletín - Número de artículo de madera	317-040-100

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761004719
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



OPTION

