




Descubra más detalles y accesorios adecuados en línea!

Balanza para palés con suspensión de carga en acero (IP67) y la mejor relación calidad-precio

Características

- Gracias al funcionamiento mediante batería, estructura compacta y reducido peso propio, adecuada para su empleo en diversas ubicaciones
- Suspensión de la carga: acero con revestimiento en polvo, 4 células de pesaje de aluminio recubiertas de silicona, protección contra polvo y salpicadura IP67
- **1** La balanza puede transportarse y guardarse cómodamente en poco espacio gracias a sus ruedas industriales especialmente estables y a su agarradera
- Capota protectora incluida en el suministro
- **2** Nuestras balanzas de suelo se suministran en una sólida caja de madera. De esa forma se protegen los elementos técnicos de pesaje de alta calidad de las influencias ambientales y de cómo pueda afectarles el recorrido del transporte

Datos técnicos

- Pantalla LCD grande, altura de dígitos 25 mm
- Dimensiones del indicador A×P×A 235×114×51 mm
- Longitud del cable del indicador aprox. 5 m
- Puede utilizarse con pilas, 4×1.5 V AA no incluidas en el suministro, tiempo de funcionamiento hasta 60 h
- Peso neto aprox. 55 kg
- Temperatura ambiente admisible -10 °C/40 °C

Envío mediante empresa de transporte. Pregunte sobre dimensiones, peso bruto y gastos de envío

ESTÁNDAR

OPCIÓN

Modelo	Campo de pesaje	Lectura	Opciones
			Cert. de calibración
KERN	[Max] kg	[d] kg	DAkKS acr. KERN
UIB 600K-1	600	0,2	963-130
UIB 1.5T-4	1500	0,5	963-130
UIB 3T-3	3000	1	963-132