

KERN UIB 600K-1

KERN

Balanza para palés con suspensión de carga en acero (IP67) y la mejor relación calidad-precio



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanza industrial
Grupo de producto	Balanza para palés
Familia de productos	UIB

Sistema de medición

Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Campo de pesaje [Max]	600 kg
Lectura [d]	0,2 kg
Reproducibilidad	0,2 kg
Linealidad	± 0,6 kg
Resolución	3.000
Rango de tara	-600 kg
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Tiempo de estabilización	4 s
Tiempo de calentamiento	10 min
Carga excéntrica a 1/3 [Max]	1 kg
Conexión de la célula de pesaje	4 conductores
Tipo de balanza	Balanza de un rango
Unidades de medición	kg lb
Fluencia máxima (15 minutos)	800 g
Fluencia máxima (30 minutos)	1,6 kg
Unidad predefinida	kg
Célula de pesaje tipo de carga	KELI SQB

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Pantalla retroiluminación	sí
Pantalla altura de dígitos	25 mm

Diseño

Dimensiones indicador (A×P×A)	235×114×51 mm
Dimensiones superficie de pesaje (A×P)	1195×840 mm
Dimensiones superficie de pesaje	1195×840 mm
Dimensiones plataforma de pesaje (A×P×A)	1195×840×110 mm
Material plato de pesaje	acero, gepoedercoat
Material plataforma	acero, recubierto de polvo
Material carcasa de pantalla	plástico
Nivel de burbuja	✓
Tornillos nivelantes ajustables	✓
Soporte inclinable	✓
Soporte mural	✓
Longitud del cable	5 m
Indicador longitud del cable	5 m
Longitud permitida del cable del indicador [Max]	15 m
Construcción de plataforma	soldada
Células de carga - número	4

Funciones

Pesajes inferiores	No
Función Hold	✓
Protección IP - célula de carga	IP67
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con adaptor de red	seleccionable
Función de tara	manual (una sola vez)
Número de teclas de manejo	4

Alimentación

Alimentación suministrada	Adaptador de CA y función de batería (no se incluye la batería)
Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación de enchufe
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO AUS UK US CH
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	EURO UK US
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0,3 A
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	9 V, 100 mA

KERN UIB 600K-1

KERN

Balanza para palés con suspensión de carga en acero (IP67) y la mejor relación calidad-precio

Toma de corriente para la fuente de alimentación	Conector hueco, interior menos, Ø exterior 5,5 mm, Ø interior 2,5 mm, largo 10 mm
Tipo de batería / acumulador	Álcali(-manganeso)
Pila	4×1.5 V AA
Conexión de la batería	Almohadilla + Muelle
Pila tiempo de carga	60 h
Batería/acumulador conectado	no conectado, adjunto

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	-10 °C
Temperatura ambiental [Max]	40 °C
Humedad ambiental [Min]	10 %
Humedad ambiental [Max]	95 %

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Servicios

Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación	961-250
Número de artículo para calibración DAkkS	963-130
Número de artículo para certificado de conformidad	969-517

Embalaje y envío

Plazo de entrega	2 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	1270×900×260 mm
Método de envío	Transporte
Peso neto aprox.	55 kg
Peso bruto aprox.	90 kg
Peso de envío	87 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761203211
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



OPTION

