

Compresor de aire de batería TX-157



Pantalla de presión digital, presión deseada ajustable
Función de apagado automático cuando se alcanza la presión establecida
Bolsa de almacenamiento
Potencia de salida máx. 15L/min.

Max. presión 8bar
Manguera incl. adaptador de válvula, aguja de bola, adaptador de bicicleta y juego de boquillas para grandes aberturas de aire

Especificaciones técnicas:

- Batería de iones de litio de 6000mAh para hasta 4 neumáticos de coche (2,0-2,4bar)
- hasta una presión máxima de 8 bares
- Lámpara de trabajo con 6 LEDs
- 4 unidades de presión seleccionables (PSI, BAR, KPA, KG/CM²)
- Peso / Dimensiones: 0.75 kg / (L) 7 x (W) 7,3 x (H) 28,9cm

Contenido del paquete:

Compresor de aire de batería Technaxx TX-157, Cable de conexión para el encendedor de cigarrillos, Manual de usuario

Número de artículo 4906

