KERN **346-77**

Pesas individuales, Clase OIML M1, 10 kg, Bloque Eco, hierro fundido lacado



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML M1
Familia de productos	346

Sistema de medición

Peso de control - volumen (cm^3)	1408,4507
Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - Densidad incertidumbre (kg/m^3)	600
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm^3)	119,024
Peso de control OIML clase	M1
Peso de control - valor nominal	10 kg
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	500 mg
Peso de control - Densidad (kg/m^3)	7100
OIML-conforme	✓
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	3000

Diseño

Forma constructiva pesa	Bloque Eco
Dimensiones peso (A×P×A)	190×93×110 mm
Material	hierro fundido lacado
Tipo de ajuste	Cámara de ajuste - Precinto

Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-644

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	210×110×125 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	10 kg
Peso bruto aprox.	10 kg
Peso de envío	10 kg

Casos opcionales

Caso - Aluminio Número de artículo	346-070-600

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761241688
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS