

KERN 356-78

Pesas individuales, Clase OIML M2, 20 kg, Bloque Eco, hierro fundido lacado

KERN

Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML M2
Familia de productos	356

Sistema de medición

Peso de control - volumen (cm ³)	2816,9014
Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - Densidad incertidumbre (kg/m ³)	600
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	238,048
Peso de control OIML clase	M2
Peso de control - valor nominal	20 kg
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	3 g
Peso de control - Densidad (kg/m ³)	7100
OIML-conforme	✓
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	2300

Diseño

Forma constructiva pesa	Bloque Eco
Dimensiones peso (A×P×A)	230×115×139 mm
Material	hierro fundido lacado
Tipo de ajuste	Cámara de ajuste - Precinto

Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-645
---	---------

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	230×115×139 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	20 kg
Peso bruto aprox.	20 kg
Peso de envío	20 kg

Casos opcionales

Caso - Aluminio Número de artículo	346-080-600
------------------------------------	-------------

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761241800
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



OPTION

