

KERN 366-77

Pesas individuales, Clase OIML M3, 10 kg, Bloque Eco, hierro fundido lacado

KERN

Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML M3
Familia de productos	366

Sistema de medición

Peso de control - volumen (cm ³)	1408,4507
Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - Densidad incertidumbre (kg/m ³)	600
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	119,024
Peso de control OIML clase	M3
Peso de control - valor nominal	10 kg
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	5 g
Peso de control - Densidad (kg/m ³)	7100
OIML-conforme	✓
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	1500

Diseño

Forma constructiva pesa	Bloque Eco
Dimensiones peso (A×P×A)	190×95×109 mm
Material	hierro fundido lacado
Tipo de ajuste	Cámara de ajuste - Precinto

Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-644
---	---------

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	190×95×109 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	10 kg
Peso bruto aprox.	10 kg
Peso de envío	10 kg

Casos opcionales

Caso - Aluminio Número de artículo	346-070-600
------------------------------------	-------------

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761241831
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



OPTION

