

SAUTER BSWA-01

Dispositivo de ajuste para ajustes periódicos del sonómetro

KERN

Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Measurementtechnology
Grupo de producto	Accesorios para la sonometría

Sistema de medición

Sonómetro clase	Clase 1 Clase 2
Gama de frecuencias [Max]	1010 Hz
Nivel sonoro [Min] (dB)	94 dB
Nivel sonoro [Max] (dB)	114 dB
Gama de frecuencias [Min]	990 Hz
Unidades de medición	dB
Tolerancia (% de [Max])	0,2%

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	70×70×50 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	70×70×50 mm
Material de carcasa	plástico

Alimentación

Alimentación suministrada	Batería
Tipo de batería / acumulador	Álcali(-manganeso)
Conexión de la batería	Almohadilla + Muelle
Batería capacidad	3.000 mAh
Batería tensión	3 V
Número de células de la batería	2
Batería – Peso individual	46 g
Batería – Peso total en el artículo	92 g
Batería – Estructura/forma	Células individuales
Capacidad de la batería (Wh)	4,5 Wh

Condiciones medioambientales

Temperatura de uso [Min]	-10 °C
Temperatura de uso [Max]	50 °C
Temperatura de almacenamiento [Min]	-10 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	60 °C

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	963-291
Número de artículo para calibración de fábrica	961-291

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	145×105×70 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,10 kg
Peso bruto aprox.	0,25 kg
Peso de envío	0,245 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761220201
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD

