

CP P4 · CP Y4
Célula de pesaje “single-point” de aluminio anodizado

Datos técnicos

- CP P4: Precisión según OIML R60 C3
- CP Y4: Precisión según OIML R60 C2
- Conformidad CE y RoHS
- Protección contra el polvo y el agua IP65 (según EN 60529)
- Aluminio anodizado
- Adecuado para balanza de peso precio, balanzas de mesa o de plataforma, etc.
- Dimensiones máximos de la plataforma de: 200×200 mm
- Valor nominal: 0,9 mV/V
- Conexión de 4 conductores
- Longitud del cable aprox. 0,4 m

ESTÁNDAR: IP 65, 1 DAY — OPCIÓN: DAkkS, ISO

Modelo	Carga nominal
SAUTER	kg
CP 300-0P4	0,3
CP 600-0P4	0,6
Diseño ECO	
CP 300-0Y4	0,3
CP 1500-0Y4	1,5
CP 3000-0Y4	3



CP P1 · CP Y1
Célula de pesaje “single-point” de aluminio anodizado

Datos técnicos

- CP P1: Precisión según OIML R60 C3
- CP Y1: Precisión según OIML R60 C2
- Conformidad CE y RoHS
- Protección contra el polvo y el agua IP65 (según EN 60529)
- Aluminio anodizado
- Adecuado para balanza de peso precio, balanzas de mesa o de plataforma, etc.
- Dimensiones máximos de la plataforma de: 250×350 mm
- Valor nominal: 2 mV/V
- Conexión de 4 conductores

ESTÁNDAR: IP 65, M (CP P1), 1 DAY — OPCIÓN: DAkkS, ISO

Modelo	Carga nominal	Longitud del cable
SAUTER	kg	m
CP 3-3P1	3	0,4
CP 3-2-3P1	3	2
CP 5-3P1	5	0,4
CP 6-3P1	6	0,4
CP 8-3P1	8	0,4
CP 10-3P1	10	0,4
CP 10-3-3P1	10	3
CP 15-3P1	15	0,4
CP 15-3-3P1	15	3
CP 20-3P1	20	0,4
CP 30-3P1	30	0,4
CP 35-3P1	35	0,4
CP 35-3-3P1	35	3
CP 40-3P1	40	0,4
CP 50-3P1	50	0,4
CP 50-2-3P1	50	2
Diseño ECO (sin aprobación de tipo)		
CP 3-2Y1	3	0,45
CP 5-2Y1	5	0,45
CP 10-2Y1	10	0,45
CP 15-2Y1	15	0,45
CP 20-2Y1	20	0,45
CP 30-2Y1	30	0,45
CP 100-3-3Y1	100	3



CP P3
Célula de pesaje “single-point” de aluminio anodizado

Datos técnicos

- Precisión según OIML R60 C3
- Conformidad CE y RoHS
- Protección contra el polvo y el agua IP65 (según EN 60529)
- Aluminio anodizado
- Adecuado para balanza de peso precio, balanzas de mesa o de plataforma, etc.
- Dimensiones máximos de la plataforma de: 350×400 mm
- Valor nominal: 2 mV/V
- Conexión de 4 conductores
- Longitud del cable aprox. 3 m

ESTÁNDAR: IP 65, 1 DAY — OPCIÓN: DAkkS, ISO

Modelo	Carga nominal
SAUTER	kg
CP 30-3P3	30
CP 40-3P3	40
CP 50-3P3	50
CP 75-3P3	75
CP 100-3P3	100

Descubra más detalles y accesorios adecuados en línea!