

KERN FCE 30K10N

KERN

Balanza de mesa para principiantes – móvil, de fácil manejo, ligera



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanza industrial
Grupo de producto	Balanza de mesa
Familia de productos	FCE

Sistema de medición

Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Campo de pesaje [Max]	30000 g
Lectura [d]	10 g
Reproducibilidad	10 g
Linealidad	± 30 g
Resolución	3.000
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Peso recomendado para ajuste	30 kg (M2)
Posibles puntos de ajuste	30 kg
Tiempo de estabilización	3 s
Tiempo de calentamiento	10 min
Carga excéntrica a 1/3 [Max]	50 g
Tipo de balanza	Balanza de un rango
Unidades de medición	kg
Fluencia máxima (15 minutos)	40 g
Fluencia máxima (30 minutos)	80 g
Unidad predefinida	kg

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Pantalla altura de dígitos	25 mm

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	270×323×110 mm
--------------------------------	----------------

Dimensiones superficie de pesaje (A×P)	253×228 mm
Dimensiones superficie de pesaje	253×228 mm
Dimensiones plataforma de pesaje (A×P×A)	252×228×12,5 mm
Material de carcasa	plástico
Material plato de pesaje	plástico

Funciones

Pesajes inferiores	No
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/ acumulador	3 min
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con adaptor de red	off
Función de tara	manualmente (varias veces)
Número de teclas de manejo	2

Alimentación

Alimentación suministrada	Fuente de alimentación
Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación de enchufe
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO UK US CH
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	EURO UK US CH
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Fuente de alimentación extraíble	desmontable
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	9 V, 300 mA
Toma de corriente para la fuente de alimentación	Conector hueco, interior menos, Ø interior 2,1 mm, Ø exterior 5,5 mm, largo 12 mm
Pila	9 V bloque
Pila tiempo de carga	12 h
Acumulador	FCB-A01
Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación	20 h
Acumulador tiempo de carga	10 h
Acumulador opcional	Acumulador opcional

KERN FCE 30K10N



Balanza de mesa para principiantes – móvil, de fácil manejo, ligera

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	5 °C
Temperatura ambiental [Max]	35 °C
Humedad ambiental [Max]	80 %
Temperatura de almacenamiento [Min]	-20 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	60 °C

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Servicios

Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación	961-248
Número de artículo para calibración DAkkS	963-128
Número de artículo para certificado de conformidad	969-517

Embalaje y envío


Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	335×400×187 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	2,4 kg
Peso bruto aprox.	3,0 kg
Peso de envío	5 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761202726
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



OPTION

