KERN **FGE 10K-3**

Balanza de cocina de preciso diseño para la cocina, la cantina, la gastronomía



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanza industrial
Grupo de producto	Balanza de cocina
Familia de productos	FGE

Sistema de medición

Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Campo de pesaje [Max]	15000 g
Lectura [d]	1 g
Reproducibilidad	20 g
Linealidad	± 75 g
Peso mínimo [Min]	5 g
Resolución	15.000
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Tiempo de estabilización	2 s
Tiempo de calentamiento	1 s
Carga excéntrica a 1/3 [Max]	35 g
Tipo de balanza	Balanza de un rango
Unidades de medición	g oz ml lb:oz
Fluencia máxima (15 minutos)	4 g
Fluencia máxima (30 minutos)	8 g
Unidad predefinida	g

Pantalla

Tipo de pantalla	Segmentos LED
Pantalla tamaño	79×25 mm
Pantalla altura de dígitos	22 mm

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	272×250×22 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	272×250×22 mm
Dimensiones superficie de pesaje (A×P)	272×205 mm
Dimensiones superficie de pesaje	272×205 mm
Material de carcasa	plástico ABS
Material plato de pesaje	vidrio
Tornillos nivelantes ajustables	✓

Funciones

Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/ acumulador	120 sec
Función de tara	manualmente (varias veces)
Número de teclas de manejo	1

Alimentación

Alimentación suministrada	Batería
Tipo de bateria / acumulador	Álcali(-manganeso)
Pila	3×1.5 V AAA
Conexión de la batería	Almohadilla + Muelle
Pila tiempo de carga	25 h
Batería capacidad	420 mAh
Batería tensión	1,5 V
Número de células de la batería	1
Batería – Peso individual	11,5 g
Batería – Peso total en el artículo	11,5 g
Batería – Estructura/forma	Células individuales
Capacidad de la batería (Wh)	0,63 Wh
Batería/acumulador conectado	no conectado, adjunto

Condiciones medioambientales

Humedad ambiental [Min]	0 %
Humedad ambiental [Max]	80 %

Homologación

Marca CE	✓

Servicios

Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación	961-248
Número de artículo para calibración DAkkS	963-128

KERN **FGE 10K-3**

Balanza de cocina de preciso diseño para la cocina, la cantina, la gastronomía

Número de artículo para certificado de conformidad	969-517

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	315×315×30 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,50 kg
Peso bruto aprox.	0,70 kg
Peso de envío	0,7 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761246812
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



OPTION

