

KERN FOB 3K-4NL

KERN

Balanza de mesa de acero inoxidable con gran margen de pesaje y grado de protección IP65 contra polvo y salpicaduras



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanza industrial
Grupo de producto	Balanza de mesa de acero inoxidable
Familia de productos	FOB-NL

Sistema de medición

Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Número de campos de pesaje	1
Campo de pesaje [Max]	3000 g
Lectura [d]	0,2 g
Reproducibilidad	0,2 g
Linealidad	± 0,6 g
Resolución	15.000
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Peso recomendado para ajuste	3 kg (M1)
Posibles puntos de ajuste	3 kg
Tiempo de estabilización	2 s
Tiempo de calentamiento	30 min
Carga excéntrica a 1/3 [Max]	1 g
Tipo de balanza	Balanza de un rango
Unidades de medición	g lb
Fluencia máxima (15 minutos)	800 mg
Fluencia máxima (30 minutos)	1,6 g
Unidad predefinida	g

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Pantalla retroiluminación	no

Pantalla altura de dígitos	25 mm
----------------------------	-------

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	285×255×90 mm
Dimensiones superficie de pesaje (A×P)	252×200 mm
Dimensiones superficie de pesaje	252×200 mm
Material de carcasa	acero inoxidable
Material plato de pesaje	acero inoxidable

Funciones

Protección IP - unidad completa	IP65
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/acumulador	2 min
Función de tara	manualmente (varias veces)

Alimentación

Alimentación suministrada	Batería
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO CH
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	EURO UK US CH
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	230 V AC, 50 Hz
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	15 V, 500 mA
Toma de corriente para la fuente de alimentación	Conector hueco, interior menos, Ø interior 2,1 mm, Ø exterior 5,5 mm, largo 12 mm
Tipo de batería / acumulador	Álcali(-manganeso)
Pila	4×1.5 V AA
Conexión de la batería	Almohadilla + Muelle
Pila tiempo de carga	48 h
Batería tensión	6 V
Batería - Peso individual	92 g
Batería/acumulador conectado	no conectado, adjunto

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	5 °C
Temperatura ambiental [Max]	35 °C
Humedad ambiental [Min]	25 %
Humedad ambiental [Max]	95 %

KERN FOB 3K-4NL



Balanza de mesa de acero inoxidable con gran margen de pesaje y grado de protección IP65 contra polvo y salpicaduras

Homologación

Marca CE



Servicios

Número de artículo para ajuste
para el lugar de instalación 961-247

Número de artículo para
calibración DAkkS 963-127

Número de artículo para
certificado de conformidad 969-517

Embalaje y envío

Plazo de entrega 1 d

Dimensiones del embalaje (A×P×A) 420×350×175 mm

Método de envío Servicio de paquetes

Peso neto aprox. 3,8 kg

Peso bruto aprox. 4,4 kg

Peso de envío 5,1 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN 4045761214361

Clasificación REACH ninguna sustancia
prohibida

Pictogramas

STANDARD



OPTION

