

KERN YKA-20

KERN

Fuente de alimentación de enchufe 100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max, estándar EURO/US/AUS/UK/CH



Peso de envío

0,16 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN

4045761198340

Clasificación REACH

ninguna sustancia
prohibida

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas
Grupo de producto	Fuentes de alimentación enchufables

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	60×35×75 mm
Material	plásticos
Longitud del cable	1,5 m

Alimentación

Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación de enchufe
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO UK US
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	EURO AUS UK US CH
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	12 V, 1000 mA
Toma de corriente para la fuente de alimentación	Interior plus, exterior menos

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	92×90×55 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,15 kg
Peso bruto aprox.	0,20 kg