KERN **YKA-43**

Fuente de alimentación de enchufe 100 V - 240 V, estándar EURO/US/AUS/UK/CH



Categoría	
Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas
Grupo de producto	Fuentes de alimentación enchufables

Diseño	
Longitud del cable	1,8 m

Alimentación	
Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación de enchufe
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO AUS UK US CH
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	100 V - 240 V
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	12 V, 500 mA
Toma de corriente para la fuente de alimentación	Conector hueco, interior plus, Ø exterior 5,5 mm, Ø interior 2,1 mm, largo 9,5 mm

Homologación	
Marca CE	✓

Embalaje y envío	
Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	105×85×60 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,20 kg
Peso bruto aprox.	0,20 kg
Peso de envío	0,181 kg

Información sobre el producto	
GTIN/Número EAN	4045761235557
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD

