

Mini barra de sonido BT-X54



Mini barra de sonido con Bluetooth V5.1
Modos tarjeta MicroSD, radio FM, USB y ENTRADA AUX
Emparejamiento con dispositivos audio con Bluetooth, teléfonos, tabletas, etc.
Escuche reproductor MP3, CD u otros dispositivos sin BT con cable audio (3,5mm)
Reproducción de medios USB de hasta 128GB
Altavoces de 10W con irradiador de graves pasivo

Especificaciones técnicas:

- Bluetooth BT: Versión V5.1
- Distancia de transmisión <10m (espacio abierto)
- Banda de frecuencia 2.4GHz
- Potencia máxima de transmisión radiada 2,5mW

- Modos: FM / BT / unidad flash USB/ tarjeta MicroSD / ENTRADA AUX
- Banda de frecuencia de FM: 87,5-108MHz
- Capacidad USB / MicroSD soportada: Hasta 128GB
- Formato de música: MP3 / WAV
- Conector AUX: 3,5mm
- Altavoz / frecuencia / impedancia: 2x5W Ø52mm / 100Hz-20kHz / 4Ω
- RSR: >85dB
- Batería: Batería integrada de ión-litio de 1800 mAh, 3,7V
- Tiempo de carga: 2-3 horas (5V, 2A)
- Tiempo de reproducción: 3 horas (al 50% de volumen), 1,5 horas (al 100% de volumen)
- Entrada de alimentación: CC 5V / 2A
- Temperatura operativa: 0°C hasta +40°C
- Material: PC / ABS / rejilla metálica
- Peso / Dimensiones: 584g / (L) 39,5 x (P) 5,5 x (A) 7,2cm

Contenido del paquete:

MusicMan[®] BT-X54, cable AUX, cable de carga, manual del usuario

