

## Barra de sonido con DAB+ TX-139



**Barra de sonido con DAB+ y radio FM, Bluetooth V5.0, salida óptica, HDMI ARC, USB y AUX-IN**

**Emparejamiento con dispositivos de audio, teléfonos inteligentes, tabletas, etc. con Bluetooth activado.**

**Reproducción multimedia por USB hasta 64GB**

**Antena coaxial DAB+/FM incluida**

**Luz de efecto LED con 7 colores seleccionables**

**Pantalla LCD iluminada (2,7x1,5cm)**

**Función reloj y alarma**

**Mando a distancia**

### Especificaciones técnicas:

- Bluetooth:  
BT Versión V5.0  
Distancia de transmisión <10m (espacio abierto)  
Banda de frecuencia 2,4GHz  
Potencia de transmisión radiada máx. 2,5mW

- Modos: DAB + / FM / BT / memoria USB / HDMI ARC / salida óptica / AUX-IN
- Banda de frecuencia FM: 87,5-108MHz
- Banda de frecuencia DAB: +170-240MHz
- Capacidad USB: Hasta 64GB
- Formato de música: MP3 / WAV
- Conector AUX: 3,5mm
- Altavoz / frecuencia / impedancia: 4x10W Ø57mm / 100Hz-20kHz / 4Ω
- Sensibilidad SNR / DAB+: ≥80db / -101dB
- Potencia de entrada: CC 18V / 3A
- Temperatura de funcionamiento: 0°C hasta +40°C
- Material: PC / ABS / Malla de textura
- Antena externa: Conector SMA, longitud: 2m
- Peso / Dimensiones:  
1,9kg / (L) 97,5 x (An.) 7,5 x (Al.) 7,2cm

### Contenido del paquete:

Technaxx® Barra de sonido Bluetooth con DAB+ TX-139, adaptador de CA, cable AUX, antena DAB+, mando a distancia, manual de usuario



Número de artículo 4853

